

THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3034840000
Tipo	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
CPZ	500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	112 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo	Larghezza	70 mm
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	Pellicola in poliestere
Caratteri stampati	senza	Dimensioni del campo di siglatura	30 x 15 mm
Approvazione secondo UL 969	Sì	Numero per rotolo	500

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	9.6 mm	Diametro esterno conduttore	9.6 - 12.7 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		