

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le nuove scatole di distribuzione della parte superiore della custodia M8 sono estremamente compatte e presentano un comodo collegamento PUSH IN. Ciò consente un cablaggio rapido, sicuro ed efficiente sul campo.

È disponibile un sistema modulare per i nostri ripartitori di calotta. I singoli contrassegni offrono la possibilità di apporre singole etichette su ripartitore e femmine I/O.

- Femmine I/O 3 e 4 poli M8
- Femmine I/O 4, 6, 8 o 10
- Classe di protezione IP 67
- Certificazione UL

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Interfacce passive per sensori e attuatori, M8, 10 m, Numero di poli: 3, Numero prese di contatto: 4 |
| N. d'ordine | 2819130000 |
| Tipo | SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01 |
| GTIN (EAN) | 4064675330356 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 600 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -25 - 80°C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati di collegamento

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Campo di sezioni, min. | 0.08 mm ² | Campo di sezioni, max. | 1.5 mm ² |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|

Dati del materiale

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Materiale O-Ring | FKM | Materiale base della custodia | PBT |
| Materiale ripartitore | Plastica | Colore della custodia | Nero (simile a RAL 9005) |
| Materiale della guarnizione della calotta | FKM | Presa con vite | CuZn, nichelato |
| Materiale dei contatti | CuZn | Superficie dei contatti | dorata |
| Materiale dei portacontatti | PBT (UL 94 VO) | | |

Dati elettrici

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------|------|
| Tensione nominale, min. | 15 V | Tensione nominale, max. | 30 V |
| Capacità di corrente max. per slot | 2 A | Corrente per segnale | 2 A |
| Ripartizione del potenziale presente | No | | |

Dati tecnici del cavo

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|--|
| Numero di poli | 3 | Colore della guaina | nero |
| Schermato | Sì | Alogenici | No |
| Raggio di curvatura min., fisso | 10 x diametro cavo | cicli di piegatura | 2 Mio |
| Materiale della guaina | PUR | Codifica a colori | bianco, verde, giallo, Nero, marrone / verde, grigio, grigio / rosa, rosa, rosso, rosso / blu, viola, bianco / verde, bianco / grigio, bianco / giallo, grigio / marrone, blu, marrone, Yellow / brown |
| Lunghezza del cavo | 10 m | Idoneità all'installazione con catene portacavi | No |

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati tecnici generali**

| | |
|--------------------------|------|
| Grado di protezione | IP67 |
| Numero prese di contatto | 4 |
| Grado di lordura | 3 |
| LED | No |

| | |
|------------------------------|-----|
| Numero di poli | 3 |
| Filettatura del collegamento | M8 |
| Infiammabilità | V-0 |
| LED sensore | No |

Classificazioni

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002585 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |

SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Disegno


SAI-04Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



MultiFit è il sistema di marcatori Weidmüller utilizzato per le altre marche di morsetti. Simili al Dekafix Weidmüller, i marcatori della famiglia MultiFit sono forniti con stampa standard, pronti all'uso,

Prima di utilizzare i marcatori MultiFit, si raccomanda di effettuare un test sui morsetti con dei campioni di marcatori.

- Un unico marcatore adatto a morsetti di diversi produttori.
- Marcatori pronti all'uso con stampa standard
- Marcatori in bianco per stampa con PrintJet CONNECT o Plotter
- Fornitura di marcatori con stampa personalizzata sulla base dei dati o delle specifiche CAE del cliente.
- Un sistema di siglatura per tutte le applicazioni Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | MFF 10/6 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1856780000 | MultiFit, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Festo, |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | bianco |
| CPZ | 600 ST | |