#### **SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Le nuove scatole di distribuzione della parte superiore della custodia M8 sono estremamente compatte e presentano un comodo collegamento PUSH IN. Ciò consente un cablaggio rapido, sicuro ed efficiente sul campo. È disponibile un sistema modulare per i nostri ripartitori di calotta. I singoli contrassegni offrono la possibilità di apporre singole etichette su ripartitore e femmine I/O.

- Femmine I/O 3 e 4 poli M8
- Femmine I/O 4, 6, 8 o 10
- Classe di protezione IP 67
- Certificazione UL

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interfacce passive per sensori e attuatori, M8, 10 m, Numero di poli: 3, Numero prese di contatto: 6
N. d'ordine	<u>2819140000</u>
Tipo	SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02
GTIN (EAN)	4064675330363
CPZ	1 Pieza







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

dorata

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

**O**mologazioni

Omologazioni	<b>(€</b>	K A	
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	605.44 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-25 - 80°C		
Conformità ambientale del p	rodotto		'
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza ese No SVHC superiori a		
Dati di collegamento			
Campo di sezioni, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Campo di sezioni, max.	1.5 mm²
Dati del materiale			
Materiale O-Ring	FKM	Materiale base della custodia	PBT
Materiale ripartitore	Plastica	Colore della custodia	Nero (simile a RAL 9005)
Materiale della guarnizione della calot	ta FKM	Presa con vite	CuZn, nichelato

## Dati elettrici

Materiale dei contatti

Materiale dei portacontatti

Tensione nominale, min.	15 V	Tensione nominale, max.	30 V
Capacità di corrente max. per slot	2 A	Corrente per segnale	2 A
Ripartizione del potenziale presente	No		

Superficie dei contatti

CuZn

PBT (UL 94 VO)

#### Dati tecnici del cavo

Numero di poli	3	Colore della guaina	nero
Schermato	Sì	Alogeni	No
Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., fisso	10 x diametro cavo
cicli di piegatura	2 Mio	Materiale della guaina	PUR
Codifica a colori	bianco, verde, giallo, Nero, marrone / verde, grigio, grigio / rosa, rosa, rosso, rosso / blu, viola, bianco / verde, bianco / grigio, bianco / giallo, grigio / marrone, blu, marrone, Yellow / brown	Lunghezza del cavo	10 m
Idoneità all'installazione con catene portacavi	No		

Data di creazione 14.11.2025 03:20:51 MEZ

Versione catalogo / Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP67	Numero di poli	3	
Numero prese di contatto	6	Filettatura del collegamento	M8	
Grado di lordura	3	Infiammabilità	V-0	
LED	No	LED sensore	No	

#### Classificazioni

EC002585	ETIM 7.0	EC002585
EC002585	ETIM 9.0	EC002585
EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
27-44-01-08		
	EC002585 EC002585 27-44-01-08 27-44-01-08 27-44-01-08	EC002585 ETIM 9.0   EC002585 ECLASS 9.0   27-44-01-08 ECLASS 10.0   27-44-01-08 ECLASS 12.0   27-44-01-08 ECLASS 14.0

## **SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Disegni





#### Disegno



#### **SAI-06Z-MXPP-3A-M08L-PNP-10U02**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### neutra



MultiFit è il sistema di marcatori Weidmüller utilizzato per le altre marche di morsetti. Simili al Dekafix Weidmüller, i marcatori della famiglia MultiFit sono forniti con stampa standard, pronti all'uso,

Prima di utilizzare i marcatori MultiFit, si raccomanda di effettuare un test sui morsetti con dei campioni di marcatori.

- Un unico marcatore adatto a morsetti di diversi produttori.
- · Marcatori pronti all'uso con stampa standard
- Marcatori in bianco per stampa con PrintJet CONNECT o Plotter
- Fornitura di marcatori con stampa personalizzata sulla base dei dati o delle specifiche CAE del cliente.
- Un sistema di siglatura per tutte le applicazioniPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

but general per i oraniazione			
Tipo	MFF 10/6 MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<u>1856780000</u>	MultiFit, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Festo,	
GTIN (EAN)	4032248400881	bianco	
CPZ	600 ST		

Versione catalogo / Disegni 5