MF 5/8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





MultiMark MultiFit

Per i connettori della concorrenza.

La superficie elastica permette una semplice installazione.

Il materiale speciale permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili. I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore
- · Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility

· High flexibility thanks to manufacturer independence

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminal marker, 5 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00 bianco
N. d'ordine	<u>2885930000</u>
Tipo	MF 5/8 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854531
CPZ	800 Pieza



MF 5/8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS

Dimensioni e pesi			
Profondità	0.7 mm	Profondità (pollici)	0.0276 inch
Posizione verticale	5 mm	Altezza (pollici)	0.1968 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	0.1 g		

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50...90 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	esente da alogeni	Larghezza	8 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	bianco
Materiale di base	PC-ABS, TPU	Caratteri stampati	Neutro
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		

Marcatori per connettori

Passo in mm (P)	8.00 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

MF 5/8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





MF 5/8 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM-TB 25/360 SW N. d'ordine 2005090000

4050118390216

CPZ 1 ST

GTIN (EAN)

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER MF Tipo

N. d'ordine 2518600000 GTIN (EAN) 4050118531305

CP7 1 ST Versione

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER MF Versione Tipo

N. d'ordine 2661610000

GTIN (EAN) 4050118681222 CPZ 1 ST