

HDC-KIT-HA 04.406 M P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I kit HDC sono gruppi standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica di innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di altri ausili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RockStar® , HA, Dimensioni di installazione: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, Plastica, M 20
N. d'ordine	3124020000
Tipo	HDC-KIT-HA 04.406 M P
GTIN (EAN)	4099987272698
CPZ	1 Pieza

HDC-KIT-HA 04.406 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Peso netto 121 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Dati generali

Superficie Rivestito a polvere Grado di protezione IP65
Serie HA

Esecuzione

Dimensione entrate cavi	M 20	Numero entrate cavo in alto	1
Numero entrate cavo laterali	0	Tipo di collegamento	PUSH IN
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Dimensioni di installazione	1
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Dati generali

Numero di poli	4	Tipo di collegamento PE	Collegamento PUSH IN
Dimensioni di installazione	1	Pressacavo	M 20
Materiale di base	Plastica	Serie	HA
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	230 V	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

Esecuzione

Tipo di collegamento	PUSH IN	Dimensioni di installazione	1
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Superficie	Rivestito a polvere	Coppia di serraggio max. contatto principale	0.55 Nm
Materiale di base	Plastica	Coppia di serraggio min. contatto principale	0.5 Nm
BG	1		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		