

**LF WITL AC CG EM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
|                 |                                  |
| N. d'ordine     | 2902650000                       |
| Tipo            | <a href="#">LF WITL AC CG EM</a> |
| GTIN (EAN)      | 4099986005082                    |
| Prodotto locale | Disponibile solo in alcuni paesi |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E535825

## Dati generali per l'ordinazione

Prodotto locale Disponibile solo in alcuni paesi

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |              |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 105 mm | Profondità (pollici) | 4.1338 inch  |
| Posizione verticale | 160 mm | Altezza (pollici)    | 6.2992 inch  |
| Larghezza           | 670 mm | Larghezza (pollici)  | 26.3779 inch |
| Peso netto          | 2200 g |                      |              |

## Temperature

Temperatura di magazzino -40 °C...60 °C Temperatura d'esercizio 0 °C...50 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dati generali

|                                                 |                                     |                                         |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento                            | Conduttore triplo                   | Classe d'infiammabilità UL 94           | V-0                  |
| Tipo di montaggio                               | Montaggio vite                      | Tensione nominale                       | 230 V                |
| Grado di protezione                             | IP65                                | Grado di lordura                        | 1                    |
| Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | a scelta                            | Classe di protezione                    | I                    |
| Resistenza contro le vibrazioni EN 60721-3-3    | Classe 3M3 sinusoidale, stazionario | Resistenza contro gli urti EN 60721-3-3 | Classe 3M3 portatile |
| Corrente spia                                   | 2700 Im                             | Sezione del connettore, max.            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione del connettore, min.                    | 2.5 mm <sup>2</sup>                 | Altitudine                              | ≤ 3000 m             |
| Colore spia (CCT)                               | 5000K                               | Luminosità                              | 5000 cd              |

## Dati di dimensionamento secondo IEC 60598-1

Corrente nominale 120 mA

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000996    | ETIM 9.0    | EC000996    |
| ETIM 10.0   | EC000996    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |             |             |

**Disegni**

