


**SFC-DS 1/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SFC - SlimFix Clip MultiCard con due campi di etichettatura

Per i marcatori del conduttore è necessario leggere rapidamente la designazione di avvio e di designazione del rispettivo conduttore. Qui è ragionevole stampare entrambi i dati direttamente su un marcatore.

I nuovi marcatori SFC-DS sono progettati come MultiCard e sono adatti per la stampa diretta con il nostro sistema di stampa PrintJet. Le loro due aree di etichettatura consentono di stampare più dati su un unico marcatore. I dati di stampa possono essere importati direttamente dai progetti CAE nel software di marcatura M-Print® PRO. Dopo la stampa, i marcatori sono posizionati intorno al conduttore e fissati saldamente con un meccanismo di bloccaggio speciale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafile e segnacavi, 12 x 5.2 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">2905060000</a>
Tipo	SFC-DS 1/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918641
CPZ	200 Pieza

## SFC-DS 1/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	5.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2047 inch
Peso netto	0.31 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.003 kg CO2 eq.	

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Versione	con piedino a incastro
Larghezza	5.2 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94, V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	11 x 3.2 mm	Numero per rotolo	40

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	3.3 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	2.5 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

