


SFC-DS 3/30 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SFC - SlimFix Clip MultiCard con due campi di etichettatura

Per i marcatori del conduttore è necessario leggere rapidamente la designazione di avvio e di designazione del rispettivo conduttore. Qui è ragionevole stampare entrambi i dati direttamente su un marcatore.

I nuovi marcatori SFC-DS sono progettati come MultiCard e sono adatti per la stampa diretta con il nostro sistema di stampa PrintJet. Le loro due aree di etichettatura consentono di stampare più dati su un unico marcatore. I dati di stampa possono essere importati direttamente dai progetti CAE nel software di marcatura M-Print® PRO. Dopo la stampa, i marcatori sono posizionati intorno al conduttore e fissati saldamente con un meccanismo di bloccaggio speciale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafile e segnacavi, 30 x 7 mm, giallo
N. d'ordine	2905200000
Tipo	SFC-DS 3/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	40999869 18900
CPZ	90 Pieza

SFC-DS 3/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch
Peso netto	0.54 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.007 kg CO2 eq.	

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Versione	con piedino a incastro
Larghezza	7 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2, UL 94
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	29 x 5 mm	Numero per rotolo	18

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	10 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni

