# Foglio dati

## SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12, Numero di poli : 5, 5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: Poliolefina, con assetto molecolare, Alogeni: No, Esente da alogeni a norma IEC 60754 |
| N. d'ordine | 3174400500 |
| Tipo | SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5 |
| GTIN (EAN) | 4099987887144 |
| CPZ | 1 Pieza |

# Foglio dati

## SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 450 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### Dati tecnici del cavo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del cavo | 5 m | Colore della guaina | nero |
| Resistenza agli olii | Conforme alla norma IEC 60811:404 | Idoneità all'installazione con catene portacavi | No |
| Sezione del conduttore | 0.5 mm² | quantità di fili | 5 |
| Schermato | Sì | Alogeni | No, Esente da alogeni a norma IEC 60754 |
| Isolamento | Poliolefina | Resistenza alla fiamma | According to EN 45545, HL1 - HL3, Secondo NFPA 130 |
| Materiale della guaina | Poliolefina, con assetto molecolare | Lunghezza del cavo configurabile | No |
| Cavi ibridi | No | Irradiazione con legami trasversali | Sì |
| Resistenza alla torsione | 360 °/m | Campo delle temperature, posa fissa | -40...125 °C |
| Resistente alle perle di saldatura | No | Numero di poli | 5 |

### Dati tecnici generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codifica | Codificato A | Filettatura del collegamento | M12 |
| Superficie dei contatti | dorata | LED | No |
| Versione | maschio, diritto - femmina, diritto | Materiale base della custodia | PUR |
| Materiale dei contatti | CuZn35PB2 | Tensione nominale | 60 V |
| Corrente nominale | 4 A | Grado di protezione | IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato |
| Materiale anello filettato | ottone, nichelato | Campo di temperatura custodia | -25...+80 °C |

### Norme

| | |
|---|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-101 |

### Connettore maschio dx

| | |
|---|---|
| Spina di collegamento a destra | M12, Codificato A, Numero di poli: 5, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, schermate |

### Connettore maschio sx

| | |
|---|---|
| Spina di collegamento a sinistra | M12, Codificato A, Numero di poli: 5, Contatto |

# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| | maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |


# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Disegni


### Disegno quotato




### Disegno quotato





### Schema dei poli





Male

### Schema dei poli




Socket

### Schema elettrico



# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

### L'utensile ideale: Screwty ® con funzione di coppia



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KT 8 | Versione |
| N. d'ordine | 9002650000 | Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| CPZ | 1 ST | |

### Utensili



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | AM 12 | Versione |
| N. d'ordine | 9030060000 | Utensili, Utensili di sguainatura |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| CPZ | 1 ST | |

### Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SCREWTY-M12-DM | Versione |
| N. d'ordine | 1900001000 | Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati |
| GTIN (EAN) | 4032248436408 | |
| CPZ | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SAI-SCREWTY BOX | Versione |
| N. d'ordine | 1939180000 | Utensile d'avvitamento |
| GTIN (EAN) | 4032248615506 | |
| CPZ | 1 ST | |

### Utensili




- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | STRIPPER 6-16 RED-LINE | Versione |
| N. d'ordine | 9203110000 | Utensile spellafili e da taglio |
| GTIN (EAN) | 4032248541423 | |
| CPZ | 1 ST | |


# SAIL-M12GM12G-5S5.0LBSN0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.
• Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
• Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
• Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
• Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TM-I 18 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1718431044 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| CPZ | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE GE | Versione |
| N. d'ordine | 1718431687 | TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| CPZ | 320 ST | |