

**IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo patch Microline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , diritto, 6 kV |
| N. d'ordine | <a href="#">3195150004</a>                                                       |
| Tipo        | IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV                                                     |
| CPZ         |                                                                                  |

## IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|           |       |                     |             |
|-----------|-------|---------------------|-------------|
| Lunghezza | 0.4 m | Lunghezza (pollici) | 15.748 inch |
|-----------|-------|---------------------|-------------|

## Temperature

|                          |                         |                |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | Temperatura d'esercizio | -20 °C...60 °C |
|--------------------------|-------------------------|----------------|

## Norme

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Connettori a norma | IEC 60603-7 |
|--------------------|-------------|

## Proprietà elettriche

|                            |     |            |                      |
|----------------------------|-----|------------|----------------------|
| Corrente di carico a 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | secondo IEEE 802.3at |
|----------------------------|-----|------------|----------------------|

## Standard generali

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Connettori a norma | IEC 60603-7 |
|--------------------|-------------|

## Proprietà elettriche cavo

|                                            |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV | Categoria | Cat. 6 |
|--------------------------------------------|-----------|--------|

## Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

|                      |    |                        |        |
|----------------------|----|------------------------|--------|
| Resistenza agli olii | No | Colori                 | bianco |
| Alogeni              | No | Resistenza alla fiamma | No     |

## Struttura del cavo

|                       |                                                                    |                        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Colore della guaina   | bianco                                                             | Sezione                | 4x2xAWG30/7 |
| Schermatura           | U/UTP                                                              | quantità di fili       | 8           |
| Isolamento            | PE                                                                 | Diametro guaina, max.  | 3.3 mm      |
| Diametro guaina, min. | 2.9 mm                                                             | Materiale rivestimento | LSZH        |
| Codifica a colori     | bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone |                        |             |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**Disegni**

