

IE-S1DS2UE-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La tecnologia Single pair Ethernet richiede solo una coppia di fili per trasmettere dati ed energia.

I vantaggi che ne conseguono renderanno l'SPE la rete di preferenza a livello di campo e oltre. I vantaggi del Single Pair Ethernet

- Compatibile: la tecnologia Single Pair Ethernet permette di uniformare le comunicazioni basate sull'Ethernet dal sensore al cloud
- Pronta per il futuro: questa tecnologia è la chiave per l'industria 4.0 e l'Internet delle cose
- Flessibile: grazie all'estensione fino a 1000 m e alle proprietà di trasmissione fino a 1 Gbps può essere usata per molteplici applicazioni
- Innovativa: più leggera, richiede meno spazio e meno lavori di installazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 100
N. d'ordine	2926110000
Tipo	IE-S1DS2UE-100
GTIN (EAN)	4099986643246
CPZ	1 Pieza

IE-S1DS2UE-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	100 m	Lunghezza (pollici)	3937.0079 inch
Peso netto	3309.3 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	No
Idoneità all'installazione con catene portacavi	No	quantità di fili	2
Schermato	Sì	Alogenici	Esente da alogenici a norma IEC 60754-1, Esente da alogenici a norma IEC 60754-2
Isolamento	PE	Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1-2
Materiale della guaina	PUR	Lunghezza cavo configurabile	No
Codifica a colori	bianco / blu	Numero di poli	2

Norme

Densità dei fumi	Secondo IEC 61034
------------------	-------------------

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi	Secondo IEC 61034
------------------	-------------------

Proprietà elettriche cavo

Categoria	T1-B	Smorzamento di accoppiamento da 1 a 600 MHz	Tipo I
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz	85 dB	Classe di isolamento a norma EN 50174-2	d

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii	No	Resistente ai raggi UV	No
Colori	nero	Alogenici	Esente da alogenici a norma IEC 60754-1, Esente da alogenici a norma IEC 60754-2
Raggio di curvatura min, ripetuto	56 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	22 mm
Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1-2	Densità dei fumi	Secondo IEC 61034

IE-S1DS2UE-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Struttura del cavo**

Trefoli	7	Colore della guaina	nero
Sezione	1 x 2 x AWG 22/7 - 0.35 mm ²	Schermatura	S/FTP
quantità di fili	2	Diametro isolamento	1.7 mm
Isolamento	PE	Diametro guaina, max.	5.3 mm
Materiale rivestimento	PUR	Schermatura coppia di fili	Aluminium foil
Disposizione dei fili	coppia ritorta	Codifica a colori	bianco / blu
Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame	Materiale dei cavi	Rame
Resistenza alla trazione, max.	25 N		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

IE-S1DS2UE-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings