

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I nostri interruttori unmanaged offrono una soluzione semplice e affidabile per espandere la vostra rete. Questi dispositivi plug and play sono ideali per reti di piccole e medie dimensioni che non richiedono configurazioni complesse.

Installazione semplice: gli interruttori unmanaged sono pronti all'uso immediato. Basta collegarli e la vostra rete è allargata.

Prestazioni affidabili: offrono una trasmissione dati stabile e supportano velocità da Fast Ethernet a Ethernet Gigabit.

Design robusto: concepiti per una lunga durata, i nostri interruttori sono perfetti per l'uso a lungo termine in vari ambienti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Switch rete, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
N. d'ordine	3195560000
Tipo	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Profondità	72.9 mm	Profondità (pollici)	2.8701 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	17.5 mm	Larghezza (pollici)	0.689 inch
Lunghezza	17.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.689 inch
Peso netto	50 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...55 °C
Umidità	da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)		

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	55 °C		
Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C		
Umidità	da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)		
Temperatura di magazzino, max.	70 °C		
Temperatura di magazzino, min.	-25 °C		
Altitudine di esercizio	Altitudine, max.	2000 m	

Garanzia

Periodo	5 anni		
---------	--------	--	--

Interfacce

Porte Ethernet	4	Porte RJ45	10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Numero di porte	4x RJ45	Indicatore a LED	Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Omologazioni e conformità EMC

Caduta libera	Secondo IEC 60068-2-31	Norme EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibrazione	secondo IEC 61131-2	Urti	secondo IEC 61131-2
Norma di sicurezza	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Proprietà dello switch

Dimensioni della tabella MAC	2 K	Backplane dell'ampiezza di banda	800 Mbit/s
------------------------------	-----	----------------------------------	------------

Dati tecnici

Tecnologia

Trasmissione dati	Store and Forward	Gestione del flusso	IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Tensione di alimentazione

Protezione contro l'inversione di polarità	Sì		
Potenza assorbita	ca. 1 W		
Protezione da sovracorrente	Sì		
collegamento	1 morsettiera rimovibile a 2 pin		
Campo alimentazione tensione	Tipo di tensione	DC	
	Tensione, min.	5 V	
	Tensione, max.	24 V	
Assorbimento di corrente	Tipo di tensione	DC	
	Tensione	24 V	
	Corrente	41 mA	

Dati tecnici

Materiale base della custodia	Plastica	Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione	IP30	Velocità	Fast Ethernet
Switch	unmanaged		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cavi patch da 6 kV ultra sottili bianchi e arancioni



Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Versione
N. d'ordine	3195150005	Cavo patch Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, ,
GTIN (EAN)	4099987982962	diritto, 6 kV
CPZ	30 ST	

Giunto




Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC 60603-7-51

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-TO-RJ45-C-LP	Versione
N. d'ordine	2812440000	Outlet guida di supporto, RJ45, Raccordo, IP20, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4064675295822	(ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	10 ST	

BLF 3.50/180



Connettività efficiente - in uno spazio ridotto: connettore femmina con collegamento a molla (PUSH IN) come livello di collegamento ad innesto, usato insieme a connettori maschio in un passo da 3,5 mm.

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	2458950000	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118474299	Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni,
CPZ	264 ST	max. : 1.5 mm², Box