

**THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 12.7 x 38.1 mm, bianco
N. d'ordine	<a href="#">2932100000</a>
Tipo	THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670822
CPZ	4000 Pieza

## THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.07 mm	Profondità (pollici)	0.0028 inch
Posizione verticale	12.7 mm	Altezza (pollici)	0.5 inch
Larghezza	38.1 mm	Larghezza (pollici)	1.5 inch
Peso netto	0.14 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	38.1 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogeni	Sì	Materiale di base	pellicola di vinile
Caratteri stampati	senza	Numero per rotolo	7450

## Segnafi e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	50 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	8 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	50 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		