


CH-J655-DXD-00.15-VPE10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 installato, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
N. d'ordine	3210930015
Tipo	CH-J655-DXD-00.15-VPE10
GTIN (EAN)	4069166000251
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	150 mm	Lunghezza (pollici)	5.9055 inch
Diametro	1.65 mm	Peso netto	1.4 g

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	0.15 m	Tipo di cavi	Li9YH 1 x 0,75
Colore della guaina	blu	Resistenza agli olii	No
Sezione del conduttore	0.75 mm ²	quantità di fili	2
Schermato	No	Alogeni	esente da alogeni
Isolamento	PP	Campo delle temperature, posa mobile, max.	90 °C
Campo delle temperature, posa mobile, min.	-25 °C	Campo delle temperature, posa fissa, max.	90 °C
Campo delle temperature, posa fissa, min.	-25 °C	Cavo materiale	Poliolefina
Raggio di curvatura min., mobile	15 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., fisso	8 x diametro cavo
Lunghezza cavi fascio 2	0.15 m	Lunghezza cavi fascio 1	0.15 m

Dati tecnici generali

Numero di poli	2	Disposizione codoli	1:1, nuclei numerati
Campo d'applicazione	Interno	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Tensione nominale	24 V	Corrente nominale	9 A
Norme	DIN VDE 0603-100	Grado di protezione	IP20 installato
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Disegni

