

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|---|
| Versione | Segnafili e segnacavi, 12.7 x 38.1 mm, bianco |
| N. d'ordine | 2932100000 |
| Tipo | THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS |
| GTIN (EAN) | 4099986670822 |
| CPZ | 4000 Pieza |

THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.07 mm | Profondità (pollici) | 0.0028 inch |
| Posizione verticale | 12.7 mm | Altezza (pollici) | 0.5 inch |
| Larghezza | 38.1 mm | Larghezza (pollici) | 1.5 inch |
| Peso netto | 0.14 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| Tipo di stampa | Neutro | Larghezza | 38.1 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Colori | bianco |
| Alogeni | Sì | Materiale di base | pellicola di vinile |
| Caratteri stampati | senza | Numero per rotolo | 7450 |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 50 mm ² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 8 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 50 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versione | |
| N. d'ordine | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| CPZ | 1 ST | | |