

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Relè individuali per TERMSERIES

- Relè elettromeccanici
- Diversi materiali dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	TERMSERIES, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d'ordine	<a href="#">4058580000</a>
Tipo	RCL425024
GTIN (EAN)	4032248269129
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E522350

## Dimensioni e pesi

Profondità	15.7 mm	Profondità (pollici)	0.6181 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza	12.7 mm	Larghezza (pollici)	0.5 inch
Peso netto	12.32 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E522350

## lato di comando

Tensione nominale	24 V DC	Corrente nominale DC	16.7 mA
Potenza nominale	400 mW	Resistenza della bobina	1440 Ω ± 10 %
Indicatore di stato	No		

## Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	250 V AC	Corrente permanente	8 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0.1 Hz	Corrente di punta	15 A / 4 s
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	2000 VA	Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	192 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione	≤ 8 ms	Ritardo alla disinserzione	≤ 6 ms
Tipo di contatto	2 CO contact (AgNi gold-plated)	Durata meccanica	30 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.	1 mA @ 1 V		

## Dati generali

Tasto di prova disponibile	No	Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	No
Colori	trasparente	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

## Dati tecnici

## Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	250 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 10 mm	Rigidità dielettrica lato comando - lato di 5 kVeff / 1 min carico	
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	2,5 kVeff / 1 min.	Rigidità dielettrica del contatto aperto	1 kVeff / 1 min
Grado di protezione	IP20		

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (CSA)	249409-2426937	N° certificato (VDE)	40020589
N° certificato (cURus)	E522350		

## Dati di collegamento


Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto	Passo in mm (P)	5.00 mm
------------------------------	-------------------------	-----------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


**Disegni**

**Schema elettrico**




Vista dei perni dal basso

**Graph**




Curva limite di carico DC Carico ohmico

**Graph**




Durata elettrica Carico ohmico 250 V AC



**Disegni**

**Miscellaneous**



Codici dei modelli


## RCL425024

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Collegamento a vite




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24VDC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1123980000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4032248905997	scambio, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20\%$ , Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite	

### Collegamento a molla autobloccante




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24VDC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124100000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4032248906048	scambio, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20\%$ , Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante	

### Collegamento PUSH IN



Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24VDC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2680970000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4050118695175	scambio, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20\%$ , Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN	


## RCL425024

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Collegamento a vite




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1123990000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4032248905805	scambio, Tensione nominale: 24 V UC ± 10 %, Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite	

### Collegamento a molla autobloccante




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124110000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4032248906031	scambio, Tensione nominale: 24 V UC ± 10 %, Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante	

### Collegamento PUSH IN



Prese vuote TERMSERIES con:


- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2680980000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4050118695182	scambio, Tensione nominale: 24 V UC ± 10 %, Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN	

## Accessori

### Collegamento a vite




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24-230VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124070000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto	
GTIN (EAN)	4032248906024	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente	
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Collegamento a vite	

### Collegamento a molla autobloccante




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124190000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto	
GTIN (EAN)	4032248905782	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente	
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Molla autobloccante	

### Collegamento PUSH IN



Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24-230VUC 2CO EMPTY...	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2663060000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto	
GTIN (EAN)	4050118698015	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente	
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, PUSH IN	

RCL425024

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

## Collegamento a vite




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24VDC 2CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1123980000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20$ %, Corrente permanente:
GTIN (EAN)	4032248905997	10 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	
Tipo	TRS 24VUC 2CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1123990000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
GTIN (EAN)	4032248905805	10 A, Collegamento a vite
CPZ	10 ST	

## Collegamento a molla autobloccante



Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24VDC 2CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1124100000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20$ %, Corrente permanente:
GTIN (EAN)	4032248906048	10 A, Molla autobloccante
CPZ	10 ST	
Tipo	TRZ 24VUC 2CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1124110000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
GTIN (EAN)	4032248906031	10 A, Molla autobloccante
CPZ	10 ST	


## RCL425024

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Collegamento a vite




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24-230VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124070000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto	
GTIN (EAN)	4032248906024	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente	
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Collegamento a vite	

### Collegamento a molla autobloccante




Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1124190000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto	
GTIN (EAN)	4032248905782	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente	
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Molla autobloccante	

### Collegamento PUSH IN



Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24VDC 2CO EMPTY	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2680970000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di	
GTIN (EAN)	4050118695175	scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente:	
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN	

## RCL425024


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

Tipo	TRP 24VUC 2CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2680980000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118695182	scambio, Tensione nominale: 24 V UC ± 10 %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN
Tipo	TRP 24-230VUC 2CO EMPTY...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2663060000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto
GTIN (EAN)	4050118698015	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ± 10 %, Corrente
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, PUSH IN

## Collegamento a vite



Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24-230VUC 2CO EMPTY...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2662900000</a>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto
GTIN (EAN)	4050118698176	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ± 10 %, Corrente
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Collegamento a vite