


RSS113024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Relè individuali per TERMSERIES**

- Relè elettromeccanici
- Diversi materiali dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TERMSERIES, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d'ordine	4060120000
Tipo	RSS113024
GTIN (EAN)	4032248252251
CPZ	20 Pieza

RSS113024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Nº certificado (cURus)	E351070

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1.1024 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	5...85% umidità rel., senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento UL

Nº certificado (cURus)	E351070
------------------------	---------

Iato di comando

Tensione nominale	24 V DC	Corrente nominale DC	7 mA
Potenza nominale	170 mW	Resistenza della bobina	3388 Ω ± 10 %
Indicatore di stato	No		

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	250 V AC	Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0.1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.	250 V	Tensione di commutazion DC, max.	250 V
Corrente di punta	20 A / 20 ms	Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	144 W @ 24 V	Ritardo all'inserzione	<8 ms
Ritardo alla disinserzione	<4 ms	Tipo di contatto	1 CO contact (AgNi)
Durata meccanica	5 x 106 commutazioni	Potenza di commutazione min.	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile	No	Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	No
Colori	bianco	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Technical data**Cordinazione di isolamento**

Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 6 mm	Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	4 kVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto	1 kVeff / 1 min	Grado di protezione	IP67

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme


Nº certificato (VDE)	40029391	Nº certificato (cURus)	E351070
----------------------	----------	------------------------	---------

Dati di collegamento


Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto
------------------------------	-------------------------

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


Drawingswww.weidmueller.com**Schema elettrico**

Vista dei perni dal basso

Graph

Durata elettrica Carico ohmico 230 V AC

Dimensional drawing

Drawingswww.weidmueller.com**Miscellaneous****Type code electromechanical relay (TERMSERIES)**

Codici dei modelli

RSS113024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Collegamento a vite**

Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24VDC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123240000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248905485	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRS 24VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123250000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248905713	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRS 48VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123270000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248905423	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRS 24-230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123330000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248905614	
CPZ	10 ST	

Collegamento a molla autobloccante

Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 24VDC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123370000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248905324	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRZ 24VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123380000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248905195	
CPZ	10 ST	

RSS113024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Tipo	TRZ 48VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123390000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248905331	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123450000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248905508	
CPZ	10 ST	

Collegamento PUSH IN

Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24VDC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618870000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4050118669961	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRP 24VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618910000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4050118669923	
CPZ	10 ST	
Tipo	TRP 48VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618920000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	4050118669916	
CPZ	10 ST	

Counterpart**TERMSERIES TIMER**

Temporizzatori per l'adattamento dei segnali di comando con funzioni aggiuntive

I temporizzatori sono impiegati, tra le altre cose, per coordinare processi rapidi di commutazione nei sistemi di comando. I temporizzatori TERMSERIES TIMER sono dotati di ritardo d'accensione, che permette l'accensione ritardata di macchinari, l'avvio a cascata dei componenti di sistema o l'attivazione ritardata di dispositivi consumatori come pompe o valvole. Includono inoltre funzioni One Shot e lampeggiante. I temporizzatori TERMSERIES TIMER nel formato compatto a morsetto componibile da 6,4 mm sono disponibili con collegamento a vite o con collegamento cavo PUSH IN. Le funzioni di temporizzatore e gli intervalli di tempo sono comodamente regolabili tramite i commutatori DIP sul lato. L'alimentazione elettrica e il rispettivo stato di commutazione possono essere verificati con una sola occhiata tramite il doppio LED chiaramente visibile sulla leva di espulsione. Le omologazioni internazionali secondo EN 61812 assicurano che possa essere usato in tutto il mondo. Il temporizzatore TERMSERIES TIMER è compatibile con l'ampio assortimento di accessori TERMSERIES, assicurando in questo modo elevati livelli di flessibilità e una semplice integrazione nei sistemi esistenti.

- Integrazione di ulteriori funzioni di temporizzazione nella versione TERMSERIES da 6 mm
- Temporizzatori conformi allo standard secondo EN 61812
- Semplice impostazione delle funzioni di temporizzazione e degli intervalli di tempo
- LED di stato integrati (doppio LED nella leva di espulsione) per alimentazione elettrica e stato di commutazione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY	Versione
N. d'ordine	2639740000	TERMSERIES, Temporizzatore multifunzione, Presa femmina vuota,
GTIN (EAN)	4050118797923	Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V
CPZ	10 ST	DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, PUSH IN
Tipo	TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY	Versione
N. d'ordine	2639720000	TERMSERIES, Temporizzatore multifunzione, Presa femmina vuota,
GTIN (EAN)	4050118715576	Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V
CPZ	10 ST	DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite

Counterpart**Collegamento PUSH IN**

Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 24-230VUC 1CO EMPTY...	Versione
N. d'ordine	2663030000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto
GTIN (EAN)	4050118698046	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, PUSH IN

Collegamento a vite

Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 24-230VUC 1CO EMPTY...	Versione
N. d'ordine	2662870000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto
GTIN (EAN)	4050118698206	di scambio, Tensione nominale: 24...230 V UC ±10 %, Corrente
CPZ	10 ST	permanente: 10 A, Collegamento a vite