

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2964480000
Tipo	SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16
GTIN (EAN)	4099986768901
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	10 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	CuZn	Resistenza d'isolamento	≥ 100 MΩ
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	50 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 200	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------

Dati tecnici generali


Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Filettatura del collegamento	M12 / M12	Superficie dei contatti	dorata
O-ring	Viton	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	CuZn	Resistenza d'isolamento	≥ 100 MΩ
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	50 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 200	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Disegni


Disegno quotato



Disegno dettagliato



Schema dei poli



Disegno dettagliato

