

**SAISGC-M-5B-4/9-M12-CG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a crimpare è caratterizzato da un'alta affidabilità funzionale. Con questa tecnologia di collegamento, il conduttore viene crimpato con il contatto e poi innestato nel portacontatti. La connessione tra conduttore e crimp è resistente alle vibrazioni e vanta una stabilità a lungo termine.

I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore collegabile al campo, M12
N. d'ordine	<a href="#">2968390000</a>
Tipo	SAISGC-M-5B-4/9-M12-CG
GTIN (EAN)	4099986781009
CPZ	1 Pezia

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Diametro	15 mm	Peso netto	35 g
----------	-------	------------	------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato B
Superficie dei contatti	dorata	LED	No
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale base della custodia	Rivestito in lega di rame-nichel
Diametro del cavo, max.	9 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	50 V	Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≥ 250
Grado di lordura	3	Genere di contatto	Maschio
Collegamento schermato	Sì	Materiale anello filettato	ottone, nichelato
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C		

## Dati generali

Numero di poli	5	Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Crimp	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base della custodia	Rivestito in lega di rame-nichel	Filettatura del collegamento	M12
Superficie dei contatti	dorata	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.82 mm <sup>2</sup> max.		Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 250		

## Norme


Connettori a norma	IEC 61076-2-101	Protezione antincendio in vagoni	EN 45545 HL3
Resistente a urti e vibrazioni secondo	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Disegni**


**Disegno quotato**



**Disegno quotato**




**Schema dei poli**



**Curva di carico**

1 = Wire gauge 0.34 mm<sup>2</sup> / 0.5 mm<sup>2</sup>



## SAISGC-M-5B-4/9-M12-CG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Pressacavo schermato



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a crimpare è caratterizzato da un'alta affidabilità funzionale. Con questa tecnologia di collegamento, il conduttore viene crimpato con il contatto e poi innestato nel portacontatti. La connessione tra conduttore e crimp è resistente alle vibrazioni e vanta una stabilità a lungo termine.

I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M12-KSC-18/20	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2664840000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755091	
CPZ	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-20/22	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2664850000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755220	
CPZ	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-22/24	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2673710000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755060	
CPZ	100 ST	
Tipo	SAI-M12-KSC-26/28	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2673720000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755077	
CPZ	100 ST	

## ... per M12



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-TMCSK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1381690000</a>	Utensile di compressione, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
CPZ	1 ST	