


SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: M 16 x 1,5, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 1 m, Montaggio frontale
N. d'ordine	2978440000
Tipo	SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986830189
CPZ	1 Pieza

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto 47 g

Temperature

Temperatura ambiente -40 °C...85 °C

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	1 m	Funzione PE	No
Sezione del conduttore	1.5 mm ²	Lunghezza trefolo/cavo	1 m
Numero di poli	5		

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	L-coded
Superficie dei contatti	dorata	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti	Lega di rame	Tensione nominale	63 V
Corrente nominale	16 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3	Collegamento schermato	Nessuno
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C		

Dati generali

Numero di poli	5	Lunghezza del cavo	1 m
Codifica	L-coded	Filettatura del collegamento	M12
Superficie dei contatti	dorata	Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Materiale dei contatti	Lega di rame
Tipo di montaggio	Montaggio frontale	Tensione nominale	63 V
Corrente nominale	16 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3	Materiale di base	Pressofusione di zinco
Collegamento 1	M12	Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	1 m	Filettatura di montaggio	M 16 x 1,5
Collegamento schermato	Nessuno	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato



Schema dei poli



Schema elettrico



Sezione di montaggio

