

**PAC-S300-HE20-V0-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 8,6 ± 1 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">7789192050</a>                       |
| Tipo        | PAC-S300-HE20-V0-5M                              |
| GTIN (EAN)  | 4099986637160                                    |
| CPZ         | 1 Pieza                                          |

## PAC-S300-HE20-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 559 g |
|------------|-------|

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dati generali

|                          |                                     |                      |                                            |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 5 m                                 | Adatto a             | segnali digitali                           |
| Materiale di base        | PVC                                 | Cavo                 | Cavo LiYY                                  |
| Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P | Numero di poli, min. | 20 poli                                    |
| Diametro esterno         | 8,6 ± 1 mm                          | Interfaccia PLC      | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup>                |                      |                                            |

## Dati elettrici

|                                                        |           |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 3 A       | Prova alta tensione  | 1 KV/1s           |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       | Tensione nominale    | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m | Capacità filo / fili | 300 pF/m          |
| Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m  |                      |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |