


SM-DT-H 27/18 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Supportiamo i nostri clienti dell'industria alimentare con sistemi di siglatura rilevabili, per assicurare gli elevati standard richiesti ai sensi della normativa HACCP. Grazie al riempitivo metallico, i nostri cartellini MultiCard rilevabili possono essere identificati con affidabilità da rilevatori di metallo e ai raggi X. Questo riduce al minimo il rischio di contaminazione del prodotto durante i processi di lavorazione. La massima sicurezza è assicurata da importanti caratteristiche del prodotto, quali la resistenza alla corrosione o una maggiore resistenza all'invecchiamento provocato dai raggi UV in aree interne e dal calore. Tali caratteristiche sono costantemente testate e confermate dai nostri laboratori accreditati. Non adatti al contatto diretto con gli alimenti.

- Identificabile con rilevatori di metallo e ai raggi X
- Riconoscibile visivamente perché di colore blu
- Riempitivo metallico resistente alla corrosione
- Immagine stampata chiara e resistente
- Disponibile in più versioni per un'ampia gamma di necessità di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Accessori, 48 x 27 mm, blu
N. d'ordine	3009080000
Tipo	SM-DT-H 27/18 BL
GTIN (EAN)	4099986911666
CPZ	25 Pieza

SM-DT-H 27/18 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	3.3 mm	Profondità (pollici)	0.1299 inch
Posizione verticale	48 mm	Altezza (pollici)	1.8898 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	27 mm	Lunghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	1.23 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.023 kg CO2 eq.	

Dati generali

Versione	Supporto per siglatura	Larghezza	27 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	blu
Alogeni	No	Lunghezza	27 mm
Materiale di base	poliammide 66	Rilevabile secondo Rondotest	4.7 mm Al
Industrie consigliate	Industria alimentare	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

Marcatori per apparecchi

Diametro	22 mm	Alogeni	No
----------	-------	---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

