


IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Cavi confezionati con 2x RJ45, ideati per applicazioni di misurazione smart, colori diversi in conformità alla DIN VDE 0603-100. Connettori e cavi corti con un piccolo raggio di curvatura per spazi stretti, custodie con isolamento circolare che garantiscono la classe di protezione IP30 in condizioni di abbinamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo Patch, RJ45 IP30 (innestato), RJ45 IP30 (innestato), Cat. 6, LSZH, 0.3 m, , diritto, 4 kV
N. d'ordine	3009480003
Tipo	IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912922
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza 0.3 m Lunghezza (pollici) 11.811 inch
Peso netto 19 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -20 °C...70 °C
Temperatura di posa 0 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Norme

Connettori a norma IEC 60603-7-51

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio 30 V PoE / PoE+ conforme alla norma IEEE 802.3bt

Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-51 Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione VDE-AR-N 4100:2019-04

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra RJ45, IP30 (innestato),
Contatto maschio, Diritto,
Spina di collegamento,
schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP30 (innestato),
Contatto maschio, Diritto,
Spina di collegamento,
schermate

Proprietà elettriche cavo

Tensione nominale (DC) 30 V Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Tensione d'esercizio 30 V Categoria Cat. 6
Durata segnale 5.1 ns/m

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii No Colori arancione
Alogeni esente da alogeni Resistenza alla fiamma in accordance with IEC 60332-1-2

IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate
--------------------------------	--	----------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	arancione	Sezione	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²
Schermatura	SF/UTP	quantità di fili	8
Diametro isolamento	0.68 mm	Isolamento	PE
Diametro guaina, max.	4.1 mm	Diametro guaina, min.	3.9 mm
Materiale rivestimento	LSZH	Struttura cavo	Doppio isolamento secondo VDE 0603-100
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone	Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame, Foglio de alluminio

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		