# Foglio dati

## THM WO 24.5/62 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.
• Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
• Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| N. d'ordine | 3034860000 |
| Tipo | THM WO 24.5/62 WS |
| GTIN (EAN) | 4099986991743 |
| CPZ | 2500 Pieza |

# Foglio dati

## THM WO 24.5/62 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 0.03 mm | Profondità (pollici) | 0.001 inch |
| Posizione verticale | 24.5 mm | Altezza (pollici) | 0.9646 inch |
| Larghezza | 62 mm | Larghezza (pollici) | 2.4409 inch |
| Peso netto | 0.22 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adesivo | Adesivo di poliacrilato | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
| Tipo di stampa | Neutro | Versione | autoadesivo |
| Larghezza | 62 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Colori | bianco | Alogeni | No |
| Materiale di base | Pellicola in poliestere | Caratteri stampati | senza |
| Dimensioni del campo di siglatura | 19.05 x 24.5 mm | Approvazione secondo UL 969 | Sì |
| Numero per rotolo | 2500 | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 150 mm² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0.75 mm² | Diametro esterno del conduttore, max. | 13.7 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 6.1 mm | Diametro esterno conduttore | 6.1 - 13.7 mm |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |