

BRES REPLACEMENT HINGE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Ricambio, Perno cerniera, 10 MPP, 12 MPP
N. d'ordine	3098500000
Tipo	BRES REPLACEMENT HINGE
GTIN (EAN)	4099987129831
CPZ	1 Pieza

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2.7559 inch
Posizione verticale	7.8 mm	Altezza (pollici)	0.3071 inch
Larghezza	7.8 mm	Larghezza (pollici)	0.3071 inch
Peso netto	220 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Switch del pompiere



Per un arresto remoto sicuro I sistemi fotovoltaici sul tetto possono richiedere un dispositivo di disconnessione nel punto in cui i cavi entrano nell'edificio, che è collegato alla rete elettrica dell'edificio. Ciò consente ai vigili del fuoco di svolgere un lavoro in caso di emergenza senza essere inutilmente minacciati. Una volta ripristinata l'alimentazione, il PV Next Fireman Switch ricollega automaticamente le stringhe fotovoltaiche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Versione
N. d'ordine	8000130053	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next,
GTIN (EAN)	4099987231770	10 MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Protezione contro le
CPZ	1 ST	sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Versione
N. d'ordine	8000130058	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next,
GTIN (EAN)	4099987231763	10 MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Protezione contro le
CPZ	1 ST	sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Versione
N. d'ordine	8000130052	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987124997	MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Disconnessione a distanza,
CPZ	1 ST	WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Versione
N. d'ordine	8000130051	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987124980	MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Disconnessione a distanza,
CPZ	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Versione
N. d'ordine	8000130057	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next,
GTIN (EAN)	4099987231800	12 MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Protezione contro le
CPZ	1 ST	sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Versione
N. d'ordine	8000130056	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next,
GTIN (EAN)	4099987231794	12 MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Protezione contro le
CPZ	1 ST	sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Versione
N. d'ordine	8000130055	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987125024	MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Disconnessione a distanza,
CPZ	1 ST	WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Versione
N. d'ordine	8000130054	Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987125000	MPP, 2 ingressi / 2 uscite per MPPT, Disconnessione a distanza,
CPZ	1 ST	MC4-Evo 2, 1100 V

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Quadri di stringa per generatore DC senza fusibili



I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 51643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	8000112516	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986850019	2 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	8000106274	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986665354	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	8000115469	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986879126	2 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	8000107558	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986665361	2 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	Versione
N. d'ordine	8000107559	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986665378	2 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	