

SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori ad innesto tondi M8 sono particolarmente adatti alle applicazioni in cui si dispone di uno spazio ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore collegabile al campo, M8
N. d'ordine	<u>3103360000</u>
Tipo	SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149693
CPZ	1 Pieza



SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_				-	
	mo	ทา	กเล	716	m

ROHS	Conforme	Conforme		
Dimensioni e pesi				
Larghezza	49 mm	Larghezza (pollici)	1.9291 inch	
Diametro	14 mm	Peso netto	16 g	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	
Codifica	nessuno	
Superficie dei contatti	Ni/Au	
Tipo di collegamento	PUSH IN	
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	
Diametro del cavo, max.	5.5 mm	
Diametro del cavo, min.	3.5 mm	
Materiale dei contatti	CuSn	
Sezione di collegamento cavo, max.	0.5 mm ²	
Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm ²	
Corrente nominale	4 A	
Grado di protezione	IP67	
Cicli di inserimento	≥ 100	
Grado di lordura	3	
Genere di contatto	Femmina	
Tensione di dimensionamento	Tensione nominale	48 V
	Tipo di tensione	AC
	Tensione nominale	60 V
	Tipo di tensione	DC
Collegamento schermato	Nessuno	
Materiale anello filettato	Pressofusione di zinco	
Campo di temperatura custodia	-25+85 °C	

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Data di creazione 07.11.2025 10:17:00 MEZ

Versione catalogo / Disegni

SAIBGP-P-3A-3.5/5.5-M8




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato



Schema dei poli





Simile alla figura

