

**PRO ECO 72W 24V 3A II SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Le alimentazioni elettriche PROeco di seconda generazione massimizzano la disponibilità delle applicazioni di automazione. La serie in dodici parti offre funzioni standard: con elevate prestazioni, alto grado di efficacia e idoneità per molti sistemi. Il LED a tre colori rende particolarmente facili le attività di manutenzione e l'integrazione dei dispositivi PROeco. La serie è compatibile con DC UPS, monitoraggio elettronico del carico e moduli a diodi ed è adatta anche per configurare i sistemi di gestione dell'energia. Il design compatto si adatta alle applicazioni con spazio limitato, come quadri elettrici piatti sul campo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
N. d'ordine	<a href="#">3146450000</a>
Tipo	PRO ECO 72W 24V 3A II SI
GTIN (EAN)	409998757939 1
CPZ	1 Pieza

## PRO ECO 72W 24V 3A II SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E255651
N&deg; Certificato (cULus)	E258476

## Dimensioni e pesi

Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3.937 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	420 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Avvio	≥ -40 °C	Umidità	5...95 % umidità relativa, senza condensazione

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E255651
------------------------	---------

## Ingresso

Tecnica di collegamento	SNAP IN	
Campo della tensione d'ingresso AC	85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)	
Prefusibile consigliato	2 A / DI, fusibile 6 A, car. B, interruttore automatico 2...4 A, car. C, interruttore automatico	
Campo di frequenze AC	45...65 Hz	
Tensione nominale d'ingresso	100...240 V AC / 120...340 V DC	
Protezione contro le sovratensioni ingresso	Varistore	
Fusibile d'ingresso	interno	
Tecnica di collegamento cavi	SNAP IN	
Campo tensione d'ingresso DC	110...370 V DC (derating at 120 V DC)	
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso	Tipo di tensione	AC
	Tensione d'ingresso	100 V
	Corrente d'ingresso	1.33 A
	Tipo di tensione	AC
	Tensione d'ingresso	240 V
	Corrente d'ingresso	0.69 A
	Tipo di tensione	DC
	Tensione d'ingresso	120 V

## PRO ECO 72W 24V 3A II SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

	Corrente d'ingresso	0.73 A
	Tipo di tensione	DC
	Tensione d'ingresso	370 V
	Corrente d'ingresso	0.26 A
Regolazione della linea (tip.)	1 %	
Resistenza elettrica di ingresso, max.	300 V AC 15 s	
Potenza assorbita nominale	82.8 VA	
Corrente di spunto (tip.)	35 A	
Regolazione del carico (tipo)	2 %	
Tempo di avvio, max.	1 s	

## Uscita

Potenza erogata	72 W
Ondulazione residua max.	< 50 mVPP / bandwidth 20 MHz
Tecnica di collegamento	SNAP IN
Tensione nominale d'uscita	24 V DC
Parallelabilità	sì, max. 3
Protezione contro i sovraccarichi	Sì
Tensione d'uscita, max.	28 V
Tensione d'uscita, min.	22 V
Tecnica di collegamento cavi	SNAP IN
Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro)
Corrente d'uscita nominale per Unom.	3 A a 55 °C
Regolazione della linea (tip.)	1 %
Carico capacitivo	Illimitato
Tempo di ponticellamento caduta di rete	Tempo di ponticellamento caduta di rete, min. 124 ms
	Tipo di tensione d'ingresso AC
	Tensione d'ingresso 230 V
	Corrente d'uscita 3 A
	Tensione d'uscita 24 V
	Tempo di ponticellamento caduta di rete, min. 27 ms
	Tipo di tensione d'ingresso AC
	Tensione d'ingresso 120 V
	Corrente d'uscita 3 A
	Tensione d'uscita 24 V
Protezione contro la tensione inversa	Sì
Corrente d'uscita continua @ UNominale	1.875 A @ 70 °C
Regolazione del carico (tipo)	2 %
Tempo di salita	≤ 100 ms

## Dati generali

Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.	> 120 ms at 230 V AC / > 25 ms at 120 V AC	
Grado di efficacia	Typ.: 83,5% @ 120 V AC, Typ.: 87,5% @ 230 V AC	
Umidità	5...95 % umidità relativa, senza condensazione	
Grado di protezione	IP20	
Classe di sovratensione	II	
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	su guida di supporto TS 35	
Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione	
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	30...35 V DC	
Fattore di potenza	Fattore di potenza tipico	0.5
	Tensione d'ingresso	120 V
	Temperatura ambiente	25 °C
	Potenza erogata	72 W

**PRO ECO 72W 24V 3A II SI**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

	Fattore di potenza tipico	0.45
	Tensione d'ingresso	230 V
	Temperatura ambiente	25 °C
	Potenza erogata	72 W
MTBF	Secondo la norma	SN 29500
	Tempo di funzionamento (ore), min.	3300000 h
	Temperatura ambiente	25 °C
	Tensione d'ingresso	230 V
	Potenza erogata	72 W
	Duty cycle	100 %
	Secondo la norma	SN 29500
	Tempo di funzionamento (ore), min.	2000000 h
	Temperatura ambiente	40 °C
	Tensione d'ingresso	230 V
	Potenza erogata	72 W
	Duty cycle	100 %
	Secondo la norma	SN 29500
	Tempo di funzionamento (ore), min.	900000 h
	Temperatura ambiente	60 °C
Tensione d'ingresso	230 V	
Potenza erogata	72 W	
Duty cycle	100 %	
Corrente di dispersione verso terra, max.	3.5 mA	
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	3 W	
Protezione contro il cortocircuito	Sì	
Potenza dissipata, carico nominale	12 W	
Altitudine di esercizio	≤ 5000 m (> 2000 m, osservare il derating)	
Protezione contro la sovratemperatura	Sì	

**EMC / Urto / Vibrazione**

Limitazione delle correnti armoniche di rete	Secondo EN 61000-3-2	Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni
Emissione acustica secondo EN55032	Classe B	Controllo immunità ai disturbo secondo	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	0.7 g		

**Isolamento**

Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Classe di protezione	I, con collegamento PE	Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	3 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	0.5 kV

**Sicurezza elettrica (norme applicate)**

Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204	Bassa tensione protettiva	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		

## PRO ECO 72W 24V 3A II SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati di collegamento (ingresso)

Tecnica di collegamento	SNAP IN	Numero di morsetti	3 per L/N/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 4 mm <sup>2</sup> max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,5 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spellatura	9 mm		

## Dati di collegamento (segnale)

Sezione di collegamento del conduttore, 1,5 mm <sup>2</sup> flessibile (segnale), max.		Tecnica di collegamento	PUSH IN
Stripping length (Signal)	8 mm	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	14
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento del conduttore, 0,2 mm <sup>2</sup> flessibile (segnale), min.		Numero di morsetti	2
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	28 mm <sup>2</sup>		

## Dati di collegamento (uscita)

Tecnica di collegamento	SNAP IN	Numero di morsetti	4 (++ / -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 4 mm <sup>2</sup> max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,5 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spellatura	9 mm		

## Segnalazione

Contatto equipotenziale	Sì	LED verde	Tensione d'esercizio OK
Carico di contatto (contatto NA)	max. 30 V DC / 1 A		

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

## PRO ECO 72W 24V 3A II SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com




## Disegni



Pay attention to polarity of DC connection

Status indicator and status relay

Operational status	Status LED	Relay contact (NO)
Fault-free operation: $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	green	closed
Fault: $U_{OUT} \leq 85\%$ of the set voltage	red	opened
Overload pre-warning: $I_{OUT} > 90\% I_N$ (tolerance: $\pm 5\%$ ) and $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	yellow	closed





## PRO ECO 72W 24V 3A II SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Cacciaviti a lama




Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2749610000</a>	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118896350		
CPZ	1 ST		

### Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 V0 GF SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1478990000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm, 130 °C	
GTIN (EAN)	4050118286892		
CPZ	50 ST		
Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1479000000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm, 130 °C	
GTIN (EAN)	4050118286779		
CPZ	50 ST		

### Installazione



Accessorio di montaggio per alimentatori Weidmüller.

**PRO ECO 72W 24V 3A II SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MTA 30 BK	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1168970000</a>	Custodie per componenti elettronici, Flangia di montaggio, Accessori	
GTIN (EAN)	4032248960965		
CPZ	45 ST		