

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops è uno strumento che consente di rappresentare graficamente una rete di switch Ethernet appartenenti alle linee Advanced e Substation. Consente inoltre di effettuare la configurazione e il monitoraggio di tutti gli switch della rete.

Lo strumento si basa sul protocollo SNMP per il rilevamento dei dispositivi e sul protocollo LLDP per il rilevamento dei collegamenti; pertanto, qualsiasi dispositivo di terze parti che supporti questi protocolli può essere visualizzato anche su Weidmüller u-netops. u-netops dispone di un'interfaccia utente basata sul web.

Lo strumento di gestione della rete funziona come un server web, fornendo un'interfaccia utente basata su browser accessibile da qualsiasi PC all'interno della rete senza la necessità di software client aggiuntivo.

Vantaggi principali

- Gestione centralizzata della rete
- Non è richiesta alcuna installazione da parte del cliente
- Rilevamento rapido dei dispositivi tramite SNMP
- Gestione unificata dei dispositivi Weidmüller e di terze parti

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3236600000
Tipo	U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y
CPZ	ST

U-NETOPS-LICENSE-250-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0 g
------------	-----

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio
--------------------------	-------------------------

Funzioni e caratteristiche

Funzione di monitoraggio	Visualizzazione topologica, Monitoraggio dello stato dei collegamenti, Notifiche (eventi di disconnessione del collegamento), Monitoraggio del traffico in tempo reale, Dati storici sul traffico (fino a 15 minuti), Allarmi per il traffico	Funzione di gestione dei dispositivi	Aggiornamento del firmware (richiede un server TFTP esterno), Backup / ripristino della configurazione, Riavvio da remoto, Monitoraggio host (ping ICMP)
Funzioni di sicurezza	Politica sulle password, Gestione della sicurezza degli accessi via configurazione di livello privilegiato per diversi ruoli utente		

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 11	Browser supportato	Chrome, Firefox, Edge
-------------------	------------	--------------------	-----------------------

Varie

Attivazione	L'amministratore immette la chiave di licenza in u-netops (funzioni immediatamente disponibili).	Dotazione	E-mail con codice di licenza
-------------	--	-----------	------------------------------

Licenza

Durata della licenza	1 anno	Rinnovo della licenza richiesto	Yes
Modello di licenza	Per istanza / per server	Distribuzione delle licenze	On-premise (installazione locale, basata sul web)
Numero di dispositivi gestibili	250	Tipo di licenza	Abbonamento
Numero di utenti	Illimitato		

Tecnico

Protocolli supportati	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Requisiti per l'utilizzo di dispositivi di terze parti	tramite SNMP + LLDP (funzionalità limitata)
Dispositivi supportati	Switch della serie AdvancedLine e SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

