

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Relè individuali all'interno della Serie D DRI

- 1 contatto di scambio
- Opzionali bobine AC o DC

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No |
| N. d'ordine | 7760056300 |
| Tipo | DRI314524 |
| GTIN (EAN) | 6944169740053 |
| CPZ | 20 Pieza |

DRI314524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E312083

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 28 mm | Profondità (pollici) | 1.1024 inch |
| Posizione verticale | 31 mm | Altezza (pollici) | 1.2205 inch |
| Larghezza | 13 mm | Larghezza (pollici) | 0.5118 inch |
| Peso netto | 19.14 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|---|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...85 °C | Temperatura ambiente | -40 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio | | Umidità | 35...85 % umidità relativa senza condensa |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|--------------|
| Tensione nominale | 24 V AC | Corrente nominale AC | 50 mA |
| Potenza nominale | 1,2 VA | Resistenza della bobina | 240 Ω ± 10 % |
| Indicatore di stato | No | | |

Lato di carico

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Tensione di commutazione nominale | 250 V AC | Corrente permanente | 10 A |
| Max. frequenza di commutazione con carico nominale | 0.1 Hz | Tensione di commutazione AC, max. | 250 V |
| Tensione di commutazione DC, max. | 250 V | Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 2500 VA |
| Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 240 W @ 24 V | Ritardo all'inserzione | ≤ 15 ms |
| Ritardo alla disinserzione | ≤ 10 ms | Tipo di contatto | 1 CO contact (AgSnO) |
| Durata meccanica | 10 x 10 ⁶ commutazioni | Potenza di commutazione min. | 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Dati generali

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| Tasto di prova disponibile | No | |
| Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico | No | |
| Colori | trasparente | |
| Componente classe d'infiammabilità UL94 | Componente | Coperchio relè |
| | Classe d'infiammabilità UL94 | V-2 |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Componente | Piastra base relè |
| Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| Tensione nominale | 300 V | Grado di lordura | 2 |
| Classe di sovratensione | III | Gruppo materiali isolanti | IIIa |
| Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | ≥ 4 mm | Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 5 kVeff / 1 min |
| Rigidità dielettrica del contatto aperto | 1 kVeff / 1 min | Tensione impulsiva massima | 5 kV (1,2/50 µs) |
| Grado di protezione | IP20 | | |

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

| | |
|------------------------|---------|
| N° certificato (cURus) | E312083 |
|------------------------|---------|


Dati di collegamento

| | |
|------------------------------|---|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm) |
|------------------------------|---|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Schema elettrico




Vista dei perni dal basso

Graph



Curva limite di carico DC Carico ohmico

Graph




Durata elettrica

Graph




Campo della tensione d'esercizio AC

Dimensional drawing



Miscellaneous



Codici dei modelli

Prese



Zoccoli portarelè per relè Serie D DRI

- 1 e 2 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Altezze standard o ridotte

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDI 1CO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056350 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739972 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO ECO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056346 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739934 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO F ECO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056348 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739958 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO P | Versione |
| N. d'ordine | 7760056364 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 6944169772283 | |
| CPZ | 20 ST | |

LED



Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

- Con LED verde

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | RIM 3 6/24VUC | Versione |
| N. d'ordine | 7940018457 | D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6...24 V UC, Collegamento ad innesto |
| GTIN (EAN) | 4032248878192 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | RIM 3 24/60VUC | Versione |
| N. d'ordine | 7760056018 | D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24...60 V UC, Collegamento ad innesto |
| GTIN (EAN) | 4032248878130 | |
| CPZ | 10 ST | |

Accessori

Leve di tenuta




Leva di tenuta per relè Serie D DRI

- Leva di tenuta in metallo e plastica

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo | SDI CLIP | Versione |
| N. d'ordine | 7760056352 | D-SERIES DRI, Clip di fissaggio |
| GTIN (EAN) | 6944 169739996 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI CLIP P | Versione |
| N. d'ordine | 7760056389 | D-SERIES DRI, Clip di fissaggio |
| GTIN (EAN) | 6944 169787539 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI CLIP LM | Versione |
| N. d'ordine | 7760056368 | D-SERIES DRI, Clip di fissaggio |
| GTIN (EAN) | 6944 169773341 | |
| CPZ | 10 ST | |

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatore per impiego universale, marcatore autoadesivo o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatore ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ESG 6/15 SDI MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 2558340000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco, innestabile |
| GTIN (EAN) | 4050 118569056 | |
| CPZ | 200 ST | |

Stampa speciale



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| Tipo | ESG 6/15 SDI MC SDR | Versione | |
| N. d'ordine | 2558310000 | | ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: su richiesta |
| GTIN (EAN) | 4050118569025 | | cliente, innestabile |
| CPZ | 40 ST | | |

ESG 6/15



Garantita una lunga durata di servizio: ESG
Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| Tipo | ESG 6/15 MM WS | Versione | |
| N. d'ordine | 2619940000 | | ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 15 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | | |
| CPZ | 3000 ST | | |

Contropiezzi

Prese



Zoccoli portarelè per relè Serie D DRI

- 1 e 2 contatti di scambio
- Collegamento a vite e PUSH IN
- Altezze standard o ridotte

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDI 1CO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056350 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739972 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO ECO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056346 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739934 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO F ECO | Versione |
| N. d'ordine | 7760056348 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, Collegamento a vite |
| GTIN (EAN) | 6944169739958 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | SDI 1CO P | Versione |
| N. d'ordine | 7760056364 | D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 6944169772283 | |
| CPZ | 20 ST | |