

FAD 1771-WB/WD SL12 M US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Adattatori per la migrazione - PLC-5.

Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede PLC-5 ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	7940125450
Tipo	FAD 1771-WB/WD SL12 M US
GTIN (EAN)	4064675209164
CPZ	1 Pieza

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2.0866 inch
Posizione verticale	269 mm	Altezza (pollici)	10.5905 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	13214.98 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	0...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	12 poli	Collegamento (lato campo)	Card edge
Collegamento (lato comando)	Intestazione SL 3,5		

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	Card edge	Collegamento a PLC	Connettore SL 3.5/F 12p
---------------------------	-----------	--------------------	-------------------------

Specifiche tecniche

Corrente max. per canale	2 A	Corrente nominale totale	8 A
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	UL 61010-1:2012, 3rd Edition, UL 61010-2-201	Tensione nominale	< 300 V AC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	1.5 kV		

Coordinamento di isolamento passivo (IEC/UL6101060664-1)

Tensione nominale di isolamento	< 300 V AC	Classe di sovratensione	II
Tensione di prova isolamento AC	1.5 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Disegni

