#### **PV 40301S2V1C2A1ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















1







La migliore opzione per la protezione dell'AC.

Progettata per lavorare con diversi inverter di stringhe, Weidmüller ha sviluppato queste configurazioni standard di combiner box AC in base alle esigenze ricorrenti dei clienti.

A seconda della versione, i combiner box possono contenere fusibili e protezioni contro le sovratensioni. Questi combiner box sono appositamente progettati per i principali produttori di inverter di stringa in tutto il mondo.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Quadro di stringa, Versione AC, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni I, Pressacavo, Inverter di stringa	
N. d'ordine	8000069106	
Tipo	PV 40301S2V1C2A1ES	
GTIN (EAN)	4064675331216	
CPZ	1 Pieza	



### **PV 40301S2V1C2A1ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Due ferre disk	250	Due form disk (mollicity	10 7705 in al-
Profondità Posizione verticale	350 mm 1056 mm	Profondità (pollici)	13.7795 inch 41.5747 inch
	852 mm	Altezza (pollici)	33.5432 inch
Larghezza Peso netto	45000 g	Larghezza (pollici)	33.5432 Inch
Temperature			
Temperatura ambiente	-20 °C50 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Custodia			
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Grado di protezione	IP65
Ingressi AC			
V · 11		N. III IAO	
Versione del cavo	regolare	Numero di ingressi AC	3
Norme e standard			
Norme	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
Proprietà elettriche AC			
Tensione di dimensionamento	400 V AC	Protezione contro le sovratensioni lato AC	480V AC, tipo I, Imax = 50kA, Up ≤ 2.1kV, senza contatto ausiliario
Messa a terra	Direttamente al VPU		
Uscite AC			
Tipo di collegamento cavo d'uscita AC	Collegamento a vite, M12	Numero di uscite AC	1
Garanzia			
Periodo	5 anni		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857

Data di creazione 05.11.2025 10:37:00 MEZ

Versione catalogo / Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

### **PV 40301S2V1C2A1ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



