Foglio dati

TS35X15 ST POK 1626

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.
Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:
• Disponibile in 17 misure
• Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
• Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
• Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
• Resistenza agli urti fino a 7 joule
• Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
• Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
• Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
• Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
• Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine	8000073211
Tipo	TS35X15 ST POK 1626
GTIN (EAN)	4064675356585
CPZ	20 Pieza

Foglio dati

TS35X15 ST POK 1626

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	243 mm	Larghezza (pollici)	9.5669 inch
Peso netto	8.35 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato glavanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		