PAC-CTLX-SD25-V5-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm²		
N. d'ordine	<u>7789157025</u>		
Tipo	PAC-CTLX-SD25-V5-2M5		
GTIN (EAN)	4099986636927		
CPZ	1 Pieza		



PAC-CTLX-SD25-V5-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
NOT 13	Comonie			
Dimensioni e pesi				
_	22.4			
Peso netto	624 g			
Temperature				
Tamananati wa di maanamina maia	-1060 °C	Taman anatuma dila agrainia	-1050 °C	
Temperatura di magazzinaggio	-1060 C	Temperatura d'esercizio	-1050 C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Dati generali				
Lunghezza del cavo	2.5 m	Adatto a	segnali analogici	
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYCY	
Collegamento interfaccia	SUB-D FEMALE 25P	Numero di poli, min.	25 poli	
Diametro esterno	10.15 ± 1 mm	Interfaccia PLC	ROCKWELL CONTROL	
			LOGIX 1756-TBNH 20F	
Sezione del conduttore	0.25 mm ²			
Dati elettrici				
Corrente totale, max.	3 A	Prova alta tensione	1 KV/1s	
Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A	Tensione nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	
	≤ 80 mΩ/m	Consoltà file / fili	300 pF/m	
Resistenza	≥ 00 m2/m	Capacità filo / fili	300 pr/111	
	300 pF/m	Сарасна ню / нн	300 рг/111	
Resistenza Capacità filo / schermatura Classificazioni		Сарасна пю / пп	300 рг/пі	
Capacità filo / schermatura Classificazioni	300 pF/m			
Capacità filo / schermatura Classificazioni ETIM 6.0	300 pF/m EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
Capacità filo / schermatura Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	300 pF/m EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237 EC000237	
Capacità filo / schermatura Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	300 pF/m EC000237 EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000237 EC000237 27-24-22-20	
Capacità filo / schermatura Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	300 pF/m EC000237 EC000237 EC000237 27-24-22-20	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000237 EC000237 27-24-22-20 27-24-22-20	
Capacità filo / schermatura	300 pF/m EC000237 EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000237 EC000237 27-24-22-20	