### **PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













1







Collegamento delle centrali elettriche fotovoltaiche attraverso comunicazioni industriali affidabili e sicure.

Weidmüller ha unito la sua vasta esperienza con i progetti fotovoltaici e la comunicazione industriale per creare questo portafoglio di box di comunicazione fotovoltaici. Per questo portafoglio abbiamo sviluppato 2 diversi assortimenti prodotti:

- La famiglia "Premium" è il nostro prodotto più robusto. Progettato per offrire una connettività costante grazie al suo sistema di backup dell'energia. In questo modo, vi offre affidabilità e potenza in un'unica soluzione.
- La nuova famiglia "Lite" offre la stessa connettività del segnale in loco della versione "Premium", ma in una versione più compatta.

#### Dati generali per l'ordinazione

Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Modulo di comunicazione, 230 V AC, Protezione contro le sovratensioni I, Alimentazione a batteria, Controllo della corrente, Moduli di controllo, Controllo della tensione, Controllo del valore di soglia, Box di comunicazione, RJ45
<u>8000101637</u>
PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW
4099986191990
1 Pieza



### **PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	200 mm	Profondità (pollici)	7.874 inch
Posizione verticale	530 mm 430 mm	Altezza (pollici)	20.8661 inch 16.9291 inch
Larghezza Peso netto	13740.54 g	Larghezza (pollici)	16.9291 Inch
Temperature			
	00.00 50.00		
Temperatura ambiente	-20 °C50 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Custodia			
Tip a di manda muia	NA	Consider di montaniano	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Grado di protezione	1705
Ingressi DC			
Numero di ingressi	7	Numero di ingressi del condotto	4
Monitoraggio fascio di cavi D		. Tannoto al inigiscol del contacte	·
inomtoraggio fascio di cavi D			
Power	Batteria PRO ECO 72W 24V 3A	Funzione di monitoraggio	Switch gestito Industrial Ethernet con porte RJ45 e multimode SC, Connessione tra dispositiv di campo e SCADA attraverso RS-485
Controllo della tensione	Sì		
Norme e standard			
Norme	IEC 61439-2 ed 3.0, EN		
	61439-2:2020		_
Proprietà elettriche DC			
Tensione nominale	230 V	Protezione contro le sovratensioni lato	PU I 1+1 LCF
Totalone norminale	200 V	AC	280V/12,5kA, senza
		. <u> </u>	contatto ausiliario

Data di creazione 11.11.2025 11:10:59 MEZ

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Garanzia			
Periodo	5 anni		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

### **PV CUXI17TXU1DXAXWXR2WW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni







