

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE,SL/BLZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adattatori per la migrazione - Modicon 800.  
Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede Modicon 800 ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	8000104725
Tipo	<a href="#">MBGE ADPT MOD8,40 POLE,SL/BLZ</a>
GTIN (EAN)	4099986519763
CPZ	1 Pieza

**MBGE ADPT MOD8,40 POLE,SL/BLZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	73.7 mm
Posizione verticale	238.1 mm
Larghezza	27.6 mm
Peso netto	0.2 g

Profondità (pollici)	2.9016 inch
Altezza (pollici)	9.374 inch
Larghezza (pollici)	1.0866 inch

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-20...70 °C	Temperatura d'esercizio	-20...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

**Dati di dimensionamento UL**

Temperatura di magazzinaggio UL, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C
Corrente nominale Imax.	40 A

Temperatura d'esercizio UL, min.	-20 °C
Temperatura di magazzinaggio UL, min.	-20 °C
Tensione nominale UN	250 V

**Dati di collegamento**

Numero di poli (lato comando)	40 poli	Collegamento (lato campo)	Modicon 800, 40 poles connector
-------------------------------	---------	---------------------------	---------------------------------

**Dati per il collegamento**

Collegamento (lato campo)	Modicon 800, 40 poles connector	Collegamento a PLC	Nuova morsettiera PLC o cablata
---------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------

**Specifiche tecniche**

Tensione d'esercizio	250 V	Corrente max. per canale	4 A
Corrente nominale totale	40 A		

**Coordinate di isolamento (EN50178)**

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lontananza	2	Controllo resistenza agli impulsi	2.5 kV
Tensione di prova isolamento AC	1.5 kV		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## MBGE ADPT MOD8,40 POLE,SL/BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

