



PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65

I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 51643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 10 ingressi / 1 uscita per MPP, Con portafusibile, Protezione contro le sovratensioni, Interruttore sezionatore, Controllo della corrente, Pressacavo, Progettato per inverter Fronius Tauro Eco
N. d'ordine	8000111138
Tipo	PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW
GTIN (EAN)	4099986933637
CPZ	1 Pieza

PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	350 mm	Profondità (pollici)	13.7795 inch
Profondità con componenti aggiuntivi	350 mm	Posizione verticale	1065 mm
Altezza (pollici)	41.929 inch	Larghezza	852 mm
Larghezza (pollici)	33.5432 inch	Peso netto	39730.39 g

Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C...45 °C
----------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Incluso nella fornitura

Accessori inclusi	Articolo	Piedini di montaggio
	Quantità	4

Caratteristiche elettriche

Tensione DC nominale	1000 V	Corrente per punto di massima potenza, 135 A max.
----------------------	--------	---

Custodie

Materiale isolante	Poliestere rinforzato con fibra di vetro, policarbonato	Tipo di montaggio	Staffe di fissaggio
Resistenza agli urti	IK10 in conformità alla norma IEC 62262	Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio
Classe di protezione	II	Stringa per tipo di collegamento	Morsetto interno (con pressacavo passante)

Dati generali

Norme	EN 61643-31	Grado di protezione	IP65
Luogo di installazione	Area esterna protetta (>1 km dal mare)		

Ingressi

Inserto portafusibile	10 x 38 mm
Poli fusi di stringa	+-
Collegamento fusibile standard	gPV (EN 60269-6)
Quantità di punti di massima potenza (MPP)	2
Numero di ingressi del condotto	10
Tipo di fusibile	Portafusibile vuoto
Numero massimo di ingressi DC	per Maximum Power Point 10 ingressi collegati in parallelo

PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Numero di ingressi stringa per MPP	$\geq 7 \dots \leq 10$																		
Contatto ausiliario di protezione contro le sovratensioni	<table border="1"> <tr> <td>Ingresso cavo</td> <td>Numero di ingressi cavo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Collegamento cavo</td> <td>Tipo di collegamento</td> <td>PUSH IN con attuatore</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Flessibile, max.</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H05(07) V-K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>con terminale, DIN</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>46228 pt 1, max.</td> <td></td> </tr> </table>	Ingresso cavo	Numero di ingressi cavo	1	Collegamento cavo	Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore		Flessibile, max.	2.5 mm ²		H05(07) V-K			con terminale, DIN	2.5 mm ²		46228 pt 1, max.	
Ingresso cavo	Numero di ingressi cavo	1																	
Collegamento cavo	Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore																	
	Flessibile, max.	2.5 mm ²																	
	H05(07) V-K																		
	con terminale, DIN	2.5 mm ²																	
	46228 pt 1, max.																		
Numero di ingressi	10																		

Protezione contro le sovratensioni lato DC

Norme	EN 61643-31	Corrente di prova da fulmine limp (10/350 μ s)	6.25 kA
Corrente di dispersione max. (8/20 μ s)	40 kA	Corrente di cortocircuito ISCPV	162.5 A
Corrente di scarica totale Itotal (8/20 μ s)	50 kA	Corrente di scarica In (8/20 μ s)	20 kA
Classe di requisiti richiesti	Tipo I/II	Corrente di scarica totale Itotal (10/350 μ s)	12.5 kA
Tensione di sistema PV, max. Ucpv	1000 V	Protezione contro le sovratensioni lato DC	1000 V Tipo I + II
Tensione d'esercizio max. continua DC modalità UCPV +/- , -/PE , +/PE	1000 V		

Uscite

Numero massimo di uscite DC	per Maximum Power Point
	1 uscita

interruttore di interruzione caricamento DC

Tipo di tensione	DC	Tensione impulsiva di dimensionamento	12 kV
Esecuzione interruttore sezionatore	interruttore all'interno della custodia	Azionamento motore disponibile	No
Numero di cicli di interruzione alla corrente nominale	200	Numero di cicli operativi	10000

Nota importante

Informazioni sul prodotto	<p>Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.</p> <p>Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA:</p> <p>l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio</p> <p>Fuses are not included</p>
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo	Combiner box for inverters with 2 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 10 inputs, connection via M16 cable gland. Screw
-------------------	--

PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

connection / single-wire,
multi-wire, with/without
ferrule.
1 output, connection via
M25 cable gland. Screw
connection / single-wire,
multi-wire, with/without
ferrule.
MPP2:
identical to MPP1 Max.
string voltage Uoc: 1000
VDC
1 class/type I + II
combined arrester with
signal contact
Fuse holders for inputs and
outputs (fuses 10x38 to be
ordered separately)
With current Monitoring
With lockable DC load
break switch for safe
separation of the string
lines according to DIN EN
IEC 60947-3
Connection of the
signal contact via M16
cable glands (Clamping
range 5-10 mmØ) max.
conductor cross-section:
1.5 mm²
Connection of the
functional earth via M16
cable glands (Clamping
range 5-10 mmØ)
Conductor cross-section: ≥
16 mm²
Protection class: IP65
All built into a glass fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxD: 1065x852x350
mm
Approval according to low
voltage switchgear and
controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2

PV 210S5F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

