

PAC-S300-RV24-V1-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LiYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0,25 mm ²
N. d'ordine	7789210040
Tipo	PAC-S300-RV24-V1-4M
GTIN (EAN)	8430243963947
CPZ	1 Pieza

PAC-S300-RV24-V1-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	587 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50
------------------------------	-------------	-------------------------	----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Dati generali

Lunghezza del cavo	4 m
--------------------	-----

Materiale di base	PVC
-------------------	-----

Collegamento interfaccia	WEIDMUELLER RSV 24P MALE
--------------------------	-----------------------------

Diametro esterno	9,2 ± 1 mm
------------------	------------

Sezione del conduttore	0.25 mm ²
------------------------	----------------------

Adatto a	segnali digitali
----------	------------------

Cavo	Cavo LiYY
------	-----------

Numero di poli, min.	24 poli
----------------------	---------

Interfaccia PLC	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P
-----------------	--

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A
-----------------------	-----

Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
--	-----

Resistenza	≤ 80 mΩ/m
------------	-----------

Capacità filo / schermatura	300 pF/m
-----------------------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------