



PV CPC116TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Collegamento delle centrali elettriche fotovoltaiche attraverso comunicazioni industriali affidabili e sicure.

Weidmüller ha unito la sua vasta esperienza con i progetti fotovoltaici e la comunicazione industriale per creare questo portafoglio di box di comunicazione fotovoltaici. Per questo portafoglio abbiamo sviluppato 2 diversi assortimenti prodotti:

- La famiglia "Premium" è il nostro prodotto più robusto. Progettato per offrire una connettività costante grazie al suo sistema di backup dell'energia. In questo modo, vi offre affidabilità e potenza in un'unica soluzione.
- La nuova famiglia "Lite" offre la stessa connettività del segnale in loco della versione "Premium", ma in una versione più compatta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Modulo di comunicazione, 230 V AC, Protezione contro le sovratensioni I, Alimentazione a batteria, Controllo della corrente, Moduli di controllo, Controllo del valore di soglia, Box di comunicazione, RJ45, PoE
N. d'ordine	8000135184
Tipo	PV CPC116TXUXDXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099987006750
CPZ	1 Pieza

PV CPC16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	180 mm	Profondità (pollici)	7.0866 inch
Posizione verticale	270 mm	Altezza (pollici)	10.6299 inch
Larghezza	360 mm	Larghezza (pollici)	14.1732 inch
Peso netto	4326.69 g		

Temperature

Temperatura ambiente -20 °C...35 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Custodia

Tipo di montaggio Montaggio a muro Grado di protezione IP65

Monitoraggio fascio di cavi DC

Power	Batteria PRO ECO 72W 24V 3A	Funzione di monitoraggio	Switch gestito Industrial Ethernet con porte RJ45, PC industriale, Iniettore non gestito PoE, Connessione tra dispositivi di campo e SCADA attraverso RS-485
-------	--------------------------------	--------------------------	--

Norme e standard

Norme IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020

Proprietà elettriche DC

Tensione nominale	230 V	Protezione contro le sovratensioni lato AC	PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, senza contatto ausiliario
Messa a terra	Direttamente al VPU	Protezione contro le sovratensioni lato EIA RS485 (monitoraggio fascio cavi)	No

Garanzia

Periodo 5 anni

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CPC16TXUXDXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

