

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Offriamo soluzioni di custodie per l'utilizzo a bordo. Le nostre scatole di connessione motore per azionamenti DC, trifase e AC garantiscono una perfetta funzionalità anche con alta corrente e alta tensione. Il loro design a ingombro minimo consente un uso flessibile dello spazio di installazione e, a causa della tolleranza del carico corrente, il riscaldamento è basso, con conseguente durata maggiore. Inoltre, le nostre scatole di collegamento per le passerelle garantiscono la distribuzione della tensione di alimentazione nei convogli, fornendo una protezione robusta e sicura per l'alimentazione dei treni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie, Posizione verticale: 313 mm, Larghezza: 404 mm, Profondità: 181 mm, Materiale di base: alluminio AlSi12, Verniciatura a polvere, Nero assoluto
N. d'ordine	8000148147
Tipo	KLIPPON K79 4X2XM8 HVT
GTIN (EAN)	4099987188647
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	181 mm
Posizione verticale	313 mm
Larghezza	404 mm
Peso netto	15192.13 g

Profondità (pollici)	7.126 inch
Altezza (pollici)	12.3228 inch
Larghezza (pollici)	15.9055 inch

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...135 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Silicone	Sì	Temperatura d'esercizio , max.	135 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C	Allegato coperchio	Viti con testa Torx®-20, M6 torx stainless steel screws with slot
Norme	According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2	Superficie	Verniciatura a polvere
Resistenza agli urti	10 J versione standard	Grado di protezione	IP66, IP67, IP68
Materiale di base	alluminio AlSi12	Materiale delle guarnizioni	Silicone
Materiale di tenuta del coperchio	Silicone	Numero di viti sul coperchio	4
Piastra a flangia	No	Coperchio	Sì
Posizione bulloni PE	Custodia lato C	Campi di applicazione	Sistema dei trasporti

Equipaggiamento orizzontale

HV 4000	8
---------	---

Dati del materiale

Superficie	Verniciatura a polvere	Materiale di base	alluminio AlSi12
------------	------------------------	-------------------	------------------

Dati generali

Colori	Nero assoluto	Grado di protezione	IP66, IP67, IP68
Tabella dei colori (simile)	RAL 9005		

Custodia

Materiale di base	alluminio AlSi12
-------------------	------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		