# Foglio dati

## PAC-PREM-RV12-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:
• Connettore del PLC del produttore.
• Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
• Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm² |
| N. d'ordine | 7789317050 |
| Tipo | PAC-PREM-RV12-V0-5M |
| GTIN (EAN) | 8430243969833 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Stato consegna | Disdetto |

# Foglio dati

## PAC-PREM-RV12-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 623 g |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del cavo | 5 m | Adatto a | segnali digitali |
| Materiale di base | PVC | Cavo | Cavo LiYY |
| Collegamento interfaccia | WEIDMUELLER RSV 12P MALE | Numero di poli, min. | 20 poli |
| Diametro esterno | 8,6 ± 1 mm | Interfaccia PLC | SCHNEIDER TSX BLY 01 20P |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm² | | |

### Dati elettrici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente totale, max. | 3 A | Prova alta tensione | 1 KV/1s |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A | Tensione nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Resistenza | ≤ 80 mΩ/m | Capacità filo / fili | 300 pF/m |
| Capacità filo / schermatura | 300 pF/m | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |