

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|---|
| Versione | , Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, 110 V DC, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì |
| N. d'ordine | 8000158951 |
| Tipo | CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL |
| GTIN (EAN) | 4099987370783 |
| CPZ | 10 Pieza |

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 72.5 mm | Profondità (pollici) | 2.8543 inch |
| Posizione verticale | 97 mm | Altezza (pollici) | 3.8189 inch |
| Larghezza | 31 mm | Larghezza (pollici) | 1.2205 inch |
| Peso netto | 1048.6 g | | |

Temperature

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | Temperatura ambiente | -20 °C...70 °C |
| Temperatura d'esercizio | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

lato di comando

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Tensione nominale | 24 V DC, 110 V DC | Corrente nominale DC | 45 mA |
| Potenza nominale | 1,2 W | Indicatore di stato | LED verde |
| Circuito di protezione | Diodo a corsa libera | La tensione bobina del relè sostitutivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento | No |
| Tensione bobina del relè sostitutivo | 24 V DC | | |

Lato di carico

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| Tensione di commutazione nominale | 250 V AC | Corrente permanente | 12 A |
| Tensione di commutazione AC, max. | 250 V | Tensione di commutazione DC, max. | 250 V |
| Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 3000 | Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 288 W @ 24 V |
| Ritardo all'inserzione | ≤ 20 ms | Ritardo alla disinserzione | ≤ 9 ms |
| Tipo di contatto | 2 CO contact (AgNi) | Durata meccanica | 2 x 10 ⁷ cicli di commutazione |

Dati generali

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m, sopra il livello del mare | | |
| Guida equipaggiata | TS 35 | | |
| Tasto di prova disponibile | Sì | | |
| Versione del tasto di prova | Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo | | |
| Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico | Sì | | |
| Colori | nero | | |
| Componente classe d'infiammabilità UL94 | Componente | Presa per spina | |
| | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 | |
| | Componente | Coperchio relè | |
| | Classe d'infiammabilità UL94 | V-2 | |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| Grado di lordura | 2 | Classe di sovratensione | II |
| Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 4 kVeff / 1 min. | Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti | 3 kVeff / 1 min. |
| Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto | 3 kVeff / 1 min. | Grado di protezione | IP20 |

CRMKIT P 110VDC 2CO L/D/PB UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di collegamento

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Tecnica di collegamento cavi | PUSH IN | Lunghezza di spellatura, collegamento di 8 mm dimensionamento | |
| Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 1.5 mm ² | Campo di sezioni, min. | 0.5 mm ² |
| Campo di sezioni, max. | 1.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 1.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) | AWG 20 |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) | AWG 16 | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm ² AEH (DIN 46228-1), max. | |
| Terminali doppi, max. | 1.5 mm ² | Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |