Foglio dati

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La soluzione MiBridge.
Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle vecchie schede PLC ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000182746
Tipo	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	25.06 mm	Profondità (pollici)	0.9866 inch
Posizione verticale	285 mm	Altezza (pollici)	11.2204 inch
Larghezza	24.7 mm	Larghezza (pollici)	0.9724 inch
Peso netto	76 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	95%, senza condensa		

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	230 V	Corrente per canale, max.	5 A
Corrente nominale totale	60 A		

Coordinamento di isolamento passivo (IEC/UL6101060664-1)

Tensione nominale di isolamento	300 V	Classe di sovratensione	II
Controllo resistenza agli impulsi (1,2 / 50 ?s) (norma 4)	2.5 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		