


POK COPL 081606 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
- Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Piastra di messa a terra, con messa a terra funzionale, Posizione verticale: 36.57 mm, Larghezza: 180.11 mm, Profondità: 0.75 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio zincata, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	8000191931
Tipo	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.75 mm	Profondità (pollici)	0.0295 inch
Posizione verticale	36.57 mm	Altezza (pollici)	1.4398 inch
Larghezza	180.11 mm	Larghezza (pollici)	7.0909 inch
Peso netto	33.3 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

PE70 Dati Generali

Superficie	zincato galvanicamente e passivato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio zincata
------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		