


TABBAYERNWERKE-MIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Beige scuro
N. d'ordine	8000201082
Tipo	TABBAYERNWERKE-MIN
GTIN (EAN)	4069165191042
CPZ	1 Pieza

TABBAYERNWERKE-MIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	79.1 mm	Profondità (pollici)	3.1142 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5.1968 inch
Peso netto	423.58 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Altri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	bloccabile	No
Tipo di montaggio	Piastra di montaggio		

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	PUSH IN		
--	---------	--	--

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	32	Piani ponticellati internamente	No

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Colore elementi di azionamento	arancione	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm ²	Tensione nominale	500 V
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	30 A
Corrente con conduttore max.	30 A	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0.78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-2.31 W	x
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3

Generale

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22
--	-------	--	--------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A5	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Direzione di collegamento	in alto	Lunghezza di spellatura	12 mm
Tipo di collegamento	PUSH IN	Numero di collegamenti	32
Campo di sezioni, max.	10 mm ²	Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²

TABBAYERNWERKE-MIN
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici

 Sezione di collegamento cavo, flessibile 10 mm²
 con terminali DIN 46228/1, max.

 Sezione di collegamento cavo, flessibile, 10 mm²
 max.

 Sezione di collegamento, semirigida, 6 mm²
 max.

 Sezione di collegamento cavo, nucleo 6 mm²
 rigido, max.

 Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm²
 con terminali DIN 46228/1, min.

 Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm²
 min.

 Sezione di collegamento, semirigida, 0.5 mm²
 min.

 Sezione di collegamento cavo, nucleo 0.5 mm²
 rigido, min.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 15.0	27-25-01-09

ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 14.0	27-25-01-09

