

**RIM 2 24/60VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                | RIDERSERIES RCL, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 24...60 V DC, Collegamento ad innesto |
| N. d'ordine             | <a href="#">8690960000</a>                                                                                     |
| Tipo                    | RIM 2 24/60VDC                                                                                                 |
| GTIN (EAN)              | 4032248361649                                                                                                  |
| CPZ                     | 10 Pieza                                                                                                       |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                            |
| Ultima data dell'ordine | 2025-06-30T00:00:00+02:00                                                                                      |
| Prodotto alternativo    | <a href="#">CXX LD 42G</a>                                                                                     |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223759

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 34.5 mm | Profondità (pollici) | 1.3583 inch |
| Posizione verticale | 9 mm    | Altezza (pollici)    | 0.3543 inch |
| Larghezza           | 12.5 mm | Larghezza (pollici)  | 0.4921 inch |
| Peso netto          | 2.9 g   |                      |             |

## Temperature

|                          |                |                      |                                       |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C | Temperatura ambiente | -40 °C...70 °C                        |
| Temperatura d'esercizio  |                | Umidità              | 40°C/93% umidità rel., senza condensa |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E223759

## lato di comando

|                        |                      |                     |           |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Tensione nominale      | 24...60 V DC         | Indicatore di stato | LED rosso |
| Circuito di protezione | Diodo a corsa libera |                     |           |

## Dati generali

Colori nero

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

|       |       |                        |         |
|-------|-------|------------------------|---------|
| Norme | UL508 | N° certificato (cURus) | E223759 |
|-------|-------|------------------------|---------|

## Dati di collegamento


|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamento ad innesto |
|------------------------------|-------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Disegni

## Schema elettrico



## Dimensional drawing

