



Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina RJ45, con protezione antipiegamento; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
N. d'ordine	<a href="#">8813120000</a>
Tipo	IE-P70
GTIN (EAN)	4032248512874
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	5.2 g
------------	-------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa			

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 6,2 - 7,1 mm	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Diametro isolamento, max.	1.05 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	89 N
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Protezione antipiegamento	foglio
Materiale dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	dorata
Diametro di collegamento, rigido	0.36...0.51 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido	AWG 27...AWG 24 (AWG)
Diametro di collegamento, flessibile	0.46...0.61 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 27...AWG 24 (AWG)	
Classificazione MICE M	M1	Classificazione MICE I	I1
Classificazione MICE C	C1	Classificazione MICE E	E3
Diametro guaina, min.	6.2 mm	Diametro guaina, max.	7.1 mm
Materiale del passacavo antipiegamento PVC, UL 94-V0		Materiale della schermatura	0,5 mm ottone, 2 µm nichel
Schermatura	Custodia completa a 360&deg;	Grado di protezione	IP20
Forza d'inserimento	20 N	Cicli di inserimento	750
Materiale del corpo isolante	Policarbonato PC, UL 94 V0		

**Proprietà elettriche**

Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 60603-7-51
--------------------	----------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-03-90


---

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno quotato**

---



## Accessori

### Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202800000</a>	Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4032248512072	
CPZ	1 ST	

### Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-RJ45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2552580000</a>	
GTIN (EAN)	4050118562583	
CPZ	10 ST	