



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex, arancione, Diametro nucleo  $62.5~\mu m$ 

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 62.5 µm, PVC, 2 m
N. d'ordine	<u>8813340000</u>
Tipo	IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513192
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78.7402 inch		
Peso netto	52 g	Tangine La (pomor)	, 61, 16261		
Temperature					
	05.00 75.00		F.00. 7F.00		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	-25 °C75 °C -5 °C50 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C75 °C		
Conformità ambientale del pr					
·					
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione				
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c				
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b	dc475a6ec24a			
	07C11070-Deca-4007-000D	4047 34060244			
Norme					
Connettori a norma	IEC 61754-4				
Standard generali					
Connettori a norma	IEC 61754-4				
Connettore maschio dx					
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
Connettore maschio sx					
Spina di collegamento a sinistra	SC-Duplex, IP20, Contatto				
	maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
LWL					
Tipo di filo	GOF, Multimode, OM1	Smorzamento	≤ 3,2 dB/km a 850 nm, ≤		
Gamma	≥ 250 MHz*km a 850 nm,		0,9 dB/km a 1300 nm		
	≥ 600 MHz*km a 1300 nm				
Proprietà meccaniche e del m	nateriale dei cavi				
Raggio di curvatura min, ripetuto	60 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	30 mm		
Spina di collegamento					
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto	Spina di collegamento a sinistra	SC-Duplex, IP20, Contatto		
. •	maschio, Diritto, Spina di		maschio, Diritto, Spina di		

Data di creazione 14.11.2025 04:43:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

	collegamento, Plastica, non schermate		collegamento, Plastica non schermate
Struttura del cavo			
Diametro guaina	3*6 mm	Colore della guaina	arancione
Denominazione secondo norma	I-V(ZN)Y	Materiale rivestimento	PVC
Struttura cavo	ZIPCORD	Rivestimento primario	245.00 μm
Diametro nucleo	62.5 µm		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002607 27-06-10-03	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-10-03 27-06-10-03
ECLASS 9.1			,
	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno dettagliato

