


**C300-32B-320B-2S-M50-6M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.50 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">7789838060</a>                                  |
| Tipo        | C300-32B-320B-2S-M50-6M                                     |
| GTIN (EAN)  | 4032248396726                                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                                     |

**C300-32B-320B-2S-M50-6M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 2586 g |
|------------|--------|

**Temperature**

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati generali**

|                          |                                 |                      |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 1 m                             | Adatto a             | segnali digitali                |
| Materiale di base        | PVC                             | Cavo                 | Cavo LiYCY                      |
| Collegamento interfaccia | SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia | Numero di poli, min. | 32 poli                         |
| Diametro esterno         | 15,75 ± 1 mm                    | Interfaccia PLC      | SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia |
| Sezione del conduttore   | 0.50 mm <sup>2</sup>            |                      |                                 |

**Dati elettrici**

|                                                        |           |                             |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 7 A       | Prova alta tensione         | 1 KV/1s               |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       | Tensione nominale           | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Resistenza                                             | ≤ 39 mΩ/m | Tensione d'esercizio        | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  | Capacità filo / schermatura | 300 pF/m              |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |