

## CP M SNT3 250W 24V 10A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### PRO-M = Power-Reliable-Optimized

L'alimentatore affidabile, particolarmente adatto per la tecnica di automazione.

La custodia in metallo solida e molto sottile in 10 diverse versioni per alimentazione da 24 V DC consentono il montaggio senza spazio laterale, risparmiando così spazio sulla guida. Campi d'ingresso AC e DC e un ampio campo di temperatura assicurano la possibilità di impiego universale. Grazie all'alto rendimento, alla resistenza contro i sovraccarichi e alle elevate riserve di potenza, PRO-M rappresenta un alimentatore affidabile in ogni tipo di applicazione. I moduli di alimentazione trifase PRO-M funzionano in modo affidabile anche se una delle fasi è guasta, vale a dire nella modalità a due fasi.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
N. d'ordine	<a href="#">8951400010</a>
Tipo	CP M SNT3 250W 24V 10A
GTIN (EAN)	4050118143676
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2016-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	<a href="#">PRO MAX3 240W 24V 10A</a>

## CP M SNT3 250W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E255651

N&amp;deg; Certificato (cULus) E258476

## Dimensioni e pesi

Profondità	150 mm	Profondità (pollici)	5.9055 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	1433 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70
------------------------------	----------------	-------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E255651
------------------------	---------

## Ingresso

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Campo della tensione d'ingresso AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Prefusibile consigliato	2 A / DI, fusibile 2...3 A, car. C, interruttore automatico	Campo di frequenze AC	47...63 Hz
Tensione nominale d'ingresso	3 x 400...3 x 500 V AC (ingresso ad ampio range)	Fusibile d'ingresso	Sì
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Fusibile d'ingresso (interno)	Sì
Assorbimento di corrente AC	0,5 A @ 3 x 500 V AC / 0,55 A @ 3 x 400 V AC	Assorbimento di corrente DC	0,35 A @ 800 V DC / 0,6 A @ 450 V DC
Campo tensione d'ingresso DC	450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)	Corrente di punta	max. 50 A

## Uscita

Potenza erogata	240 W	Tensione nominale d'uscita	24 V DC ± 1 %
Ondulazione residua, picchi d'interruzione	< 50 mVPP @ 24 V DC, IN	Parallelabilità	sì, max. 5
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	Tensione d'uscita, max.	29.5 V
Tensione d'uscita, min.	22.5 V	Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite
tipo di tensione in uscita	DC	Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro frontale)
Corrente d'uscita nominale per Unom.	10 A @ 60 °C	Corrente d'uscita	10 A
Corrente d'uscita continua @ UNominale	12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C		

## CP M SNT3 250W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati generali

Fattore di potenza (ca.)	> 0,65 @ 3 x 500 V AC / > 0,75 @ 3 x 400 V AC	Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.	> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC
Grado di efficacia	89 % @ 3 x 500 V AC / 90 % @ 3 x 400 V AC	Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell'aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.	Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	30...35 V DC	Segnalazione	In funzione, LED verde
Limitazione di corrente	> 120 % IN	Piede di bloccaggio	metallo
Protezione contro il cortocircuito	Sì	Protezione contro la sovratemperatura	Sì

## EMC / Urto / Vibrazione

Limitazione delle correnti armoniche di rete	Secondo EN 61000-3-2	Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni
--	----------------------	---	----------------------------

## Isolamento

Grado di lordura	2	Tensione di isolamento	3 kV ingresso/uscita; 2 kV ingresso/terra; 0,5 kV uscita/terra
Separazione galvanica uscita-terra	0,5 kV	Separazione galvanica ingresso-uscita	3 kV
Separazione galvanica ingresso-terra	2 kV	Classe di protezione	I, con collegamento PE

## Sicurezza elettrica (norme applicate)

Allestimento con materiale d'esercizio elettronico	secondo EN50178 / VDE0160	Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204
Protezione contro correnti pericolose	Acc. to VDE0106-101	Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche	VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		

## Dati di collegamento (ingresso)

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Numero di morsetti	4 per L1/L2/L3/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	12	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm

## Dati di collegamento (uscita)

Numero di morsetti	5 (++ / -)	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm

**CP M SNT3 250W 24V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Coppia di serraggio, max. 0.6 Nm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		