

PAC-XIOC-HE20-V4-0M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LIYY, 0.25 mm ²
N. d'ordine	7789872005
Tipo	PAC-XIOC-HE20-V4-0M5
GTIN (EAN)	4099986637658
CPZ	1 Pieza

PAC-XIOC-HE20-V4-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 119 g

Temperature

Temperatura di magazzino -10...60 °C Temperatura d'esercizio -10...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Dati generali

Lunghezza del cavo 0.5 m Adatto a segnali digitali

Materiale di base PVC Cavo Cavo LiYY

Collegamento interfaccia CONNETTORE PER CAVO
PIATTO HE10 20P Numero di poli, min. 20 poli

Diametro esterno 8,6 ± 1 mm Interfaccia PLC Moeller XIOC

Sezione del conduttore 0.25 mm²

Dati elettrici

Corrente totale, max. 3 A Prova alta tensione 1 KV/1s

Intensità della corrente consentita per percorso, max. 1 A Resistenza ≤ 80 mΩ/m

Capacità filo / fili 300 pF/m Capacità filo / schermatura 300 pF/m

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20